

HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

Version	Repères de fils, Repères de fils et de câbles, 4.2 - 5.8 mm, 25.4 x 11.3 mm, jaune
Référence	1961990000
Type	HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y
GTIN (EAN)	4032248642687
Qté.	5000 Pièce

HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.77 mm	Profondeur (pouces)	0.0303 inch
Hauteur	25.4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
Largeur	11.3 mm	Largeur (pouces)	0.4449 inch
Poids net	0.13 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-55...105 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	4	Type d'impression	vierge
Largeur	11.3 mm	Plage de température d'utilisation, max.	105 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C	Couleur	jaune
Halogène	Non	Matériau de base	Polyoléfine
Caractères imprimés	sans	Industries recommandées	Transports
imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	plage de température d'utilisation	-55...105 °C

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 10 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max.	5.8 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	4.2 mm	Taux de rétractabilité	2:1
Température recommandée de retrait	90 °C	Largeur de la zone de texte	25.4 mm
Hauteur de la zone de texte	10.5 mm	Diamètre extérieur du conducteur	4.2 - 5.8 mm
Section de raccordement de conducteur 4 - 10 mm ²			

Dessins

