


**THM ET S7 1500 TU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les étiquettes THM ET S7 non autocollantes et conditionnées en rouleaux permettent d'identifier les modules SIMATIC ET 200S et les modules S7 de Siemens. Le logiciel M-Print® PRO permet le marquage individuel des étiquettes THM ET S7 à l'aide d'une imprimante THM. Les étiquettes se détachent aisément. L'imprimante THM MultiMark garantit une impression ultra-résistante.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | THM, Repérage d'équipements et appareillages, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, turquoise |
| Référence  | <a href="#">1991680000</a>                                                        |
| Type       | THM ET S7 1500 TU                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118376333                                                                     |
| Qté.       | 500 Pièce                                                                         |

## THM ET S7 1500 TU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |          |                     |             |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.08 mm  | Profondeur (pouces) | 0.0031 inch |
| Hauteur    | 108.8 mm | Hauteur (pouces)    | 4.2835 inch |
| Largeur    | 22.9 mm  | Largeur (pouces)    | 0.9016 inch |
| Poids net  | 0.68 g   |                     |             |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -50...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                           |                                                                    |                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Procédé d'impression                      | Transfert thermique                                                |                      |
| Version                                   | sans halogène                                                      |                      |
| Largeur                                   | 22.9 mm                                                            |                      |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | HB                                                                 |                      |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 100 °C                                                             |                      |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -50 °C                                                             |                      |
| Couleur                                   | turquoise                                                          |                      |
| Halogène                                  | Non                                                                |                      |
| Matériau de base                          | Polypropylène                                                      |                      |
| Caractères imprimés                       | sans                                                               |                      |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement                                            | Rouleau d'étiquettes |
| Agrément selon UL 969                     | Non                                                                |                      |
| imprimante compatible                     | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                      |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 Label reel = Device markers                                      |                      |
| plage de température d'utilisation        | -50... 100 °C                                                      |                      |
| Application / fabricant                   | Siemens                                                            |                      |
| Nombre par rouleau                        | 500                                                                |                      |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|