

LM MT300 105/105 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

Informations générales de commande

| | |
|---------------------------|--|
| Version | LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 105 x 105 mm, argent |
| Référence | 1975160000 |
| Type | LM MT300 105/105 SI |
| GTIN (EAN) | 4032248672264 |
| Qté. | 10 Pièce |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Dernière date de commande | 2026-05-14T00:00:00+02:00 |

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.08 mm | Profondeur (pouces) | 0.0031 inch |
| Hauteur | 105 mm | Hauteur (pouces) | 4.1338 inch |
| Largeur | 105 mm | Largeur (pouces) | 4.1338 inch |
| Poids net | 8.8 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|----------------------|--|
| Adhésif | Colle acrylate | | |
| Nombre par feuille | 4 | | |
| Procédé d'impression | Impression laser | | |
| Version | autoadhésif | | |
| Largeur | 105 mm | | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 150 °C | | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | | |
| Couleur | argent | | |
| Halogène | Non | | |
| Matériau de base | Polyester, sans PVC | | |
| Caractères imprimés | sans | | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | 40 | | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | Feuille d'étiquettes | |
| | Nombre de combinaisons par unité d'emballage 10 | | |
| | Nombre de repérages par combinaison | 4 | |
| Agrément selon UL 969 | Oui | | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Label sheet = 4 Device markers | | |
| plage de température d'utilisation | -40...150 °C | | |

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

Fiche de données

LM MT300 105/105 SI

Dessins

