

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Plaque d'insert, non blindé
Référence	2003370000
Type	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118387322
Qté.	1 Pièce

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E223801

Dimensions et poids

Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0.9055 inch
Largeur	116.5 mm	Largeur (pouces)	4.5866 inch
Longueur	90.5 mm	Longueur (pouces)	3.563 inch
Poids net	141.78 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-35 °C...66 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Raccordement

Longueur de dénudage	9 mm
Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, avec embout	min. 1.5 mm ² max. 2.5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, rigide	min. 1.5 mm ² max. 4 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, avec embout	min. 1.5 mm ² max. 2.5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, sans embout	
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, sans embout	
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 4 mm ² rigide	
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm ² souple, avec embout	
Section de raccordement du conducteur, 1.5 ... 2.5 mm ² extrêmement souple, avec embout	

Classifications

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Type de produit	Plaque d'insert, non blindé	Matériau	Polycarbonate PC
-----------------	-----------------------------	----------	------------------

Inserts

Insérer le GFCI /2 x Puissance US pré-assemblée	1	Fusible à insérer	1
Insert, données	2	Insert pour signaux D-Sub 9 pôles / VGA / HDMI	1

Normes générales

Certificat N° (cURus)	E223801	Certificat N° (CSA)	2000039-80039714
-----------------------	---------	---------------------	------------------

Propriétés électriques

Type de tension	AC	Tension de fonctionnement	125 V
-----------------	----	---------------------------	-------

Caractéristiques électriques

Type de tension	AC	Tension de fonctionnement	125 V
Courant nominal	20 A	Indicateur de fonctionnement	LED rouge
Couleur du boîtier	gris	Seuil de déclenchement, max	6 mA
Auto-test	automatiquement toutes les 3 secondes	Prise US avec DDFT	2 pièces
Seuil de déclenchement, min	4 mA		

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

