## HDC XX5E01 MOXXXXX-7000



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





### Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

#### Informations générales de commande

Référence	2003897000
Туре	HDC XX5E01 MOXXXXX-7000
GTIN (EAN)	4050118521658
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-09-30T00:00:00+02:00

Niveau du catalogue / Dessins

### HDC XX5E01 MOXXXXX-7000



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Ag	ıré	m	ei	nt	S
74			v.		v

ROHS	Conforme
Dimensions et poids	
Poids net	0 g

#### **Températures**

Température limite	-30 °C 90 °C	

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/	6c
connue)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Longueur du câble	70 m
Codage	Codage D	Surface du contact	Au (Or)
Vitesse de transmission	100 MBit/s	Résistance d'isolation	≥ 108 Ω
Catégorie	Cat. 5e	Tension nominale	250 V
Courant nominal	4 A	Cycles d'enfichage	≥ 100
Туре	Mâle	Degré de pollution	2
Version côté opposé	ouvert	Version côté module	Mâle

#### Classifications

EC002599	ETIM 7.0	EC002599
EC002599	ETIM 9.0	EC002599
EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07
27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07
27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07
27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07
27-06-03-07		
	EC002599 EC002599 27-06-03-08 27-06-03-07 27-06-03-07	EC002599 ETIM 9.0 EC002599 ECLASS 9.0 27-06-03-08 ECLASS 10.0 27-06-03-07 ECLASS 12.0 27-06-03-07 ECLASS 14.0

### Caractéristiques techniques du câble

Longueur du câble	70 m		
Couleur de la gaine	vert		
Blindé	Oui		
Halogène	Non, sans halogène		
Isolation	PE		
Matériau de la gaine	PUR		
Codage couleur	blanc, jaune, bleu, Orange		
Diamètre extérieur	Diamètre	6.5 mm	
	Signes	±	
	Tolérance	0.2	
Diamètre extérieur	$6.5 \text{ mm} \pm 0.2$		

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Dessins**

	M12
yellow	_ 1
white	- 2
orange	- Z - 3
blue	- S