

PAC-S1500-SL24-AY0-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avec l'augmentation de la complexité des sites de production, l'obsolescence de certains API et la croissance continue de la demande de signaux E/S, de nombreuses installations ou sites de production doivent remplacer les contrôleurs existants par de nouveaux, sans modifier le câblage terrain existant. Grâce aux adaptateurs, aux câbles pré-confectionnés et aux interfaces de Weidmüller, le problème du remplacement d'un système d'API par un autre peut être résolu de manière simple et sûr : les utilisateurs peuvent conserver le câblage terrain existant, tester le nouveau système et réduire au maximum les temps d'arrêt du système.

Informations générales de commande

Référence	2004540035
Type	PAC-S1500-SL24-AY0-3M5
GTIN (EAN)	4099986595354
Qté.	1 Pièce

PAC-S1500-SL24-AY0-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 844 g

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Données générales

Longueur du câble	3.5 m	Matériau de base	PVC
Câble	Monocoeur non blindé	Raccordement de l'interface	2 x BLC 5.08/12/180R
Nombre de pôles, min.	20 pôles	Interface API	2X SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P
Section du conducteur	0.50 mm ²		

Données électriques

Tension nominale ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac

Classifications

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		