

## THM WO 24.5/100 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

### Informations générales de commande

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 8 - 23 mm, 25.4 x 100 mm, blanc
Référence	<a href="#">2004970000</a>
Type	THM WO 24.5/100 WS
GTIN (EAN)	4050118415391
Qté.	2000 Pièce

## THM WO 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	0.03 mm	Profondeur (pouces)	0.001 inch
Hauteur	25.4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3.937 inch
Poids net	0.36 g		

## Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	
Type d'impression	vierge	
Largeur	100 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	blanc	
Halogène	Non	
Matériau de base	Film polyester	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Rouleau d'étiquettes
Taille de plage de repérage imprimante compatible	24.5 x 25 mm <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label reel = Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	-40...150 °C	
Nombre par rouleau	2000	

## Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 120 mm <sup>2</sup> max.
Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm <sup>2</sup> min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 23 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min. 8 mm		Largeur de la zone de texte 24.5 mm
Hauteur de la zone de texte 25 mm		Diamètre extérieur du conducteur 8 - 23 mm
Section de raccordement de conducteur 0.75 - 120 mm <sup>2</sup>		

## THM WO 24.5/100 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

Type	RIBBON MM 110/360 SW	Version	
Référence	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qté.	1 ST		