

## CC 30/60 MM GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Norme incluse : CC

Notre gamme de produit systématiquement coordonnée inclut des étiquettes pour l'identification des composants standardisés, ainsi que des formats courants et universels ; tels que le repérage CC 85/54 pour les plaquettes indicatrices.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

## Informations générales de commande

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Version    | ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 30 x 60 mm, jaune |
| Référence  | <a href="#">2005350000</a>                                           |
| Type       | CC 30/60 MM GE                                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118391039                                                        |
| Qté.       | 450 Pièce                                                            |

## CC 30/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.1 mm | Profondeur (pouces) | 0.0039 inch |
| Hauteur    | 30 mm  | Hauteur (pouces)    | 1.1811 inch |
| Largeur    | 60 mm  | Largeur (pouces)    | 2.3622 inch |
| Poids net  | 0.49 g |                     |             |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...120 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |                |                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Adhésif                                  | Colle acrylate | Version                                  | autoadhésif, sans halogène                                         |
| Largeur                                  | 60 mm          | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-0                                                                |
| Plage de température d'utilisation, max. | 120 °C         | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C                                                             |
| Couleur                                  | jaune          | Halogène                                 | Non                                                                |
| Matériau de base                         | Polyester      | Caractères imprimés                      | sans                                                               |
| Agrément selon UL 969                    | Oui            | imprimante compatible                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| plage de température d'utilisation       | -40...120 °C   | Nombre par rouleau                       | 450                                                                |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

Dessins

