Fiche de données

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les adaptateurs frontaux FAD S5-135 et les limandes pré-assemblées permettent une migration sûre des cartes S5-135 vers d'autres cartes d'automates ou vers le système u-remote de Weidmüller.
• La carte S5-135 est alimentée par un seul bloc d'alimentation

Informations générales de commande

Référence	1986030000
Type	FAD S5135 SL20 R
GTIN (EAN)	4050118371123
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	23 mm	Profondeur (pouces)	0.9055 inch
Hauteur	283 mm	Hauteur (pouces)	11.1417 inch
Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0.7874 inch
Longueur	283 mm	Longueur (pouces)	11.1417 inch
Poids net	140 g		

Températures

Température de stockage	-40...60 °C	Température de fonctionnement	-25...50 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Données de raccordement

Raccordement côté installation	SL 5.08 mm

Classifications

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Caractéristiques de raccordement

Raccordement côté installation	SL 5.08 mm

Caractéristiques nominales

Tension de fonctionnement	250 V AC	Courant maximal par canal	6 A
Corriente nominal total	32 A		

Coordination de l'isolation (EN50178)

Selon	DIN EN 50178	Tension nominale	< 250 V AC
Catégorie de surtension	II	Degré de pollution	2
Tension d'essai d'isolation AC	1.2 kV		

Fiche de données

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

