

**SM 27/12.5 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Prévention de toute utilisation incorrecte : SM

Les repérages d'équipements & appareillages MultiMark sont compatibles avec les dispositifs de repérage de différents fabricants. Où qu'ils soient utilisés, ils garantissent que tous les composants, tels que les appareils de commande et de signalisation de différents revendeurs, sont assignés de manière claire.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

**Informations générales de commande**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Version    | SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 12.5 x 27 mm, blanc |
| Référence  | <a href="#">2006500000</a>                                               |
| Type       | SM 27/12.5 MM WS                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118391367                                                            |
| Qté.       | 1000 Pièce                                                               |

## SM 27/12.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.1 mm  | Profondeur (pouces) | 0.0039 inch |
| Hauteur    | 12.5 mm | Hauteur (pouces)    | 0.4921 inch |
| Largeur    | 27 mm   | Largeur (pouces)    | 1.063 inch  |
| Poids net  | 0.12 g  |                     |             |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...120 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |                |                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Adhésif                                  | Colle acrylate | Version                                  | sans halogène, autoadhésif                                         |
| Largeur                                  | 27 mm          | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-0                                                                |
| Plage de température d'utilisation, max. | 120 °C         | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C                                                             |
| Couleur                                  | blanc          | Halogène                                 | Non                                                                |
| Matériau de base                         | Polyester      | Caractères imprimés                      | sans                                                               |
| Agrément selon UL 969                    | Oui            | imprimante compatible                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| plage de température d'utilisation       | -40...120 °C   | Nombre par rouleau                       | 1000                                                               |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

## Dessins

