

IE-PS-M12X-P-AWG22/27FH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection. Connecteurs mâles et femelles à équiper pour raccordements M8, M12, M16 et 7/8 " ; très robustes, particulièrement adaptés à l'ingénierie mécanique. Les connecteurs débrochables M12 offrent un choix de 5 techniques de raccordement différentes. La technologie IDC permet un assemblage simple et rapide, en permettant au conducteur d'être inséré directement dans la borne, sans sertissage ni dénudage de l'isolant. Cette technologie assure aussi un excellent niveau de sécurité.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs mâles à câbler, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 enfiché
Référence	2007500000
Type	IE-PS-M12X-P-AWG22/27FH
GTIN (EAN)	4050118392937
Qté.	1 Pièce

IE-PS-M12X-P-AWG22/27FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E471884

Dimensions et poids

Diamètre	20 mm	Poids net	66 g
----------	-------	-----------	------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
-------------------------	-------------------------------	----------------

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Classifications

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	8	Codage	Codage X
Surface du contact	doré	LED	Non
Type de raccordement	Raccordement à sertir	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Résistance d'isolation	100 MΩ	Diamètre de câble, max.	9 mm
Diamètre de câble, min.	5.5 mm	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Matériau des contacts	Laiton, étamé	Section de raccordement du conducteur, max.	0.34 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0.1 mm ²	Tension nominale	50 V
Courant nominal	0.5 A	Degré de protection	IP67 enfiché
Cycles d'enfichage	≥ 100	Degré de pollution	3
Type de contact	Mâle	Raccordement du blindage	Oui, vissé
Matériau de la bague fileté	CuZn, nickelé		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	8	Raccordement 1	M12
Raccordement 2	IDC	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Diamètre de l#92isolation, min.	0.9 mm
Diamètre de l#92isolation, max.	1.6 mm	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

IE-PS-M12X-P-AWG22/27FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Filetage du raccordement	M12	Matériau des contacts	Laiton, étamé
Surface du contact	doré	Diamètre du câble, rigide, min.	0.51 mm
Diamètre du raccordement, rigide	0.51...0.64 mm	Diamètre du câble, rigide, max.	0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 24/1...AWG 22/1	Section de raccordement du conducteur, AWG 24/1 rigide, min. (AWG)	
Diamètre du raccordement, flexible	0.46...0.76 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 22/1 rigide, max. (AWG)	
Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 27/7...AWG 22/7	Diamètre du câble, souple, min.	0.46 mm
Diamètre du câble, souple, max.	0.76 mm	Section de raccordement du conducteur, 0.34 mm ² souple, max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.34 mm ² min.		Section de raccordement du conducteur, 0.32 mm ² max.	
Section du conducteur, flexible	...0.34 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG 27/7 souple, min. (AWG)	
Section de raccordement du conducteur, AWG 22/7 souple, max. (AWG)		Diamètre du raccordement du conducteur, très souple, min.	0.61 mm
Section de raccordement du conducteur, 0.61...0.78 mm, Approval of the cable by Weidmüller necessary		Diamètre du raccordement du conducteur, très souple, max.	0.78 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 26 très souple, min. (AWG)		Section de raccordement du conducteur, AWG 26...AWG 22, extrêmement souple (AWG)	Approval of the cable by Weidmüller necessary
Section de raccordement du conducteur, AWG 22 très souple, max. (AWG)		Note, ligne de raccordement très souple	Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Diamètre de la gaine, min.	5.5 mm	Diamètre de la gaine, max.	9 mm
Matériaux du support de contact	PA	Matériau de blindage	Argentan
Blindage	360° entièrement fermé	Degré de protection	IP67 enfiché
Cycles d'enfichage	≥ 100		

Normes

Norme de connecteur IEC 61076-2-109

Normes générales

Norme de connecteur IEC 61076-2-109 N° de certificat (cULus) E471884

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 500 V DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 500 V DC
Résistance de passage	<10 mΩ	Résistance d'isolation	100 MΩ
Tension nominale	50 V	PoE / PoE+	selon IEEE 802.3at

IE-PS-M12X-P-AWG22/27FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

