




Figure similaire

Connecteur débrochable RJ45 (sans outils) selon la norme CEI 60603-7-51.

### Informations générales de commande

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Gestionnaire de câble de substitution, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B |
| Référence  | <a href="#">1992930000</a>                                                                          |
| Type       | IE-PI-RJ45-FH-B-1.1                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118378139                                                                                       |
| Qté.       | 30 Pièce                                                                                            |

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E471884

### Dimensions et poids

Poids net 4.3 g

### Températures

Température de stockage

Température de fonctionnement

-40 °C...85 °C

Température de pose

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |

### Caractéristiques générales

|                                                                                         |                                             |                                                                                              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Circuit                                                                                 | EIA/TIA T568 B                              | Diamètre de l#92isolation, min.                                                              | 0.85 mm                                |
| Diamètre de l#92isolation, max.                                                         | 1.1 mm                                      | Catégorie                                                                                    | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Diamètre du raccordement, rigide                                                        | 0.41...0.51 mm                              | Section du conducteur, rigide (AWG)                                                          | AWG 26...AWG 24                        |
| Diamètre du raccordement, flexible                                                      | 0.46...0.61 mm                              | Section du conducteur, flexible (AWG)                                                        | AWG 27...AWG 24                        |
| Section de raccordement du conducteur, 0.51, Approval of the cable extrêmelement souple | by Weidmüller necessary                     | Section de raccordement du conducteur, AWG 26, Approval of the cable by Weidmüller necessary |                                        |
| Note, ligne de raccordement très souple                                                 | Agrément nécessaire du câble par Weidmüller | Blindage                                                                                     | Contact de blindage 360°               |
| Degré de protection                                                                     | IP20                                        | Capacité de nouveau raccordement                                                             | ≤ 14 cycles (avec la même section)     |

### Normes générales

|                       |         |                     |                |
|-----------------------|---------|---------------------|----------------|
| Certificat N° (cURus) | E471884 | Norme de connecteur | IEC 60603-7-51 |
|-----------------------|---------|---------------------|----------------|

### Propriétés électriques

|                                          |                    |                                           |                |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Résistance de contact                    | ≤ 20 mΩ            | Rigidité diélectrique, contact - blindage | ≥ 1500 V AC/DC |
| Rigidité diélectrique, contact - contact | ≥ 1000 V AC/DC     | Courant admissible à 50 °C                | 1 A            |
| PoE / PoE+                               | selon IEEE 802.3at |                                           |                |