
Fiche de données

SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage A-, K-, L-, S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, M12, Femelle, droite, Filetage de montage: M 16 x 1,5, Nombre de pôles: 4, Longueurs de câbles / brins: 0.3 m, Montage frontal
Référence	1993620000
Type	SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16
GTIN (EAN)	4050118378634
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E307231

Dimensions et poids

Poids net	25 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Classifications

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Caractéristiques techniques câble

Fonction PE	Non	Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	AWG 16
Longueurs de câbles / brins	0.3 m	Section de l'âme AWG	AWG 16
Codage couleur	noir (1), noir (2), noir (3), Vert/jaune	Nombre de pôles	4

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	4	Codage	S-coded
Surface du contact	doré	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	≥ 100
Courant nominal	12 A		

Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-111

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Codage	S-coded
Filetage du raccordement	M12	Surface du contact	doré
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Type de montage	Montage frontal
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	≥ 100
Courant nominal	12 A	Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	AWG 16
Raccordement 1	M12	Raccordement 2	Flying wires

Fiche de données

SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Longueurs de câbles / brins	0.3 m	Filetage de montage	M 16 x 1,5
Diamètre extérieur du conducteur	-		

SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Schéma des pôles

