

ACT20C-CML-10-AO-RC-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La série ACT20C a été spécialement conçue pour les applications à processus continu. Elle permet la surveillance en continu des informations de diagnostic, du processus, et de l'appareil (« surveillance de condition »). Plusieurs ACT20C forment une station, qui se compose d'une passerelle Ethernet ACT20C, de convertisseurs de signaux communicants ACT20C et d'un bloc de jonction de terminaison de bus ACT20C.

Informations générales de commande

Version	Convertisseur de mesure de courant, Entrée : 0... 5/10 A, Sortie : 0(4)-20 mA, 0-10 V, relais
Référence	2044840000
Type	ACT20C-CML-10-AO-RC-S
GTIN (EAN)	4050118409826
Qté.	1 Pièce

ACT20C-CML-10-AO-RC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E141197

Dimensions et poids

Profondeur	113.6 mm	Profondeur (pouces)	4.4724 inch
Hauteur	117.2 mm	Hauteur (pouces)	4.6142 inch
Largeur	17.5 mm	Largeur (pouces)	0.689 inch
Poids net	134 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	
Humidité	5...95 % (sans condensation)		

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508	Aucun	MTTF	130 a
---------------------	-------	------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Classifications

ETIM 8.0	EC002475	ETIM 9.0	EC002475
ETIM 10.0	EC002475	ECLASS 14.0	27-21-01-23
ECLASS 15.0	27-21-01-23		

Entrée

Fréquence d'entrée	AC: 15...400 Hz (true root mean square), AC: 50 Hz (arithmetic average)	Plage de mesure d'entrée	configurable, 0...1/5/10 A AC (RMS) ou DC
Signal d'entrée	Le câble de puissance peut être raccordé aux bornes		

Sortie

Courant de faible impédance	≤ 600 Ω
-----------------------------	---------

Sortie (numérique)

Courant de commutation nominal	2 A	Tension de commutation AC, max.	250 V
Tension de commutation DC, max.	24 V	Type	Relais, 1 contact inverseur, Alarme process (4x)

ACT20C-CML-10-AO-RC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

avec hystérésis, avec
temporisation d'alarme
(configurable) 0...180 s

Sortie (analogique)

Type (sortie analogique)	Sortie de tension et de courant (configurable)	Tension de sortie	réglable, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, -5...+5 V, -10...+10 V
Tension résistance de charge	$\geq 10 \text{ k}\Omega$	Courant résistance de charge	$\leq 600 \text{ }\Omega$
Courant de sortie	réglable, 0...20 mA, 4...20 mA, -20...+20 mA		

Sortie d'alarme

Courant de commutation	5 A
------------------------	-----

Caractéristiques générales

Précision	$\leq \pm 0,3 \% @ 1 \text{ A} / 5 \text{ A}, \leq \pm 0,6 \% @ 10 \text{ A}$	Degré de protection	IP20
Tension d'alimentation	24 V DC $\pm 30 \%$	Réponse à un échelon	$\leq 300 \text{ ms (RMS)}, \leq 60 \text{ ms (AA)}$
Barrette de liaison équipée	TS 35	Coefficient de température	$\leq \pm 100 \text{ ppm/K à } -25...+55 \text{ }^\circ\text{C}, \leq \pm 200 \text{ ppm/K à } +55...+70 \text{ }^\circ\text{C}$
Consommation de puissance nominale	3 VA	Configuration	pour seuils (surintensité / sous-courant), retard et hystérésis, via passerelle (ACT20C-GTW-100-MTCP-S), Avec logiciel FDT/DTM, DIP-switch et potentiomètre
Consommation de puissance, max.	2.2 W		

Coordination de l'isolation

Tension de tenue au choc	6 kV (1,2/50 μs)	Normes CEM	IEC 61326-1
Tension d'essai	4 kV	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2	Isolation galvanique	Isolateur 4 voies, entre entrée / sortie / alimentation / relais
Tension nominale (texte)	300 V ACrms		

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé	Couple de serrage, min.	0.5 Nm
Couple de serrage, max.	3.5 Nm	Sections de raccordement, raccordement nominal	1.5 mm ²
Plage de serrage, min.	0.5 mm ²	Plage de serrage, max.	2.5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG 30 AWG, min.		Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² min.		Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² max.	


Description d'article

Description du produit	L'appareil de la série ACT20C-CML-10-AO-RC-S sert à mesurer et surveiller les courants continu et alternatif jusqu'à 10 A. La méthode utilisée, basée sur la mesure de la valeur efficace, permet d'obtenir des mesures précises, même en cas de déformations de la courbe du courant. Cet appareil comporte une fonction de surveillance intégrée des valeurs seuils avec seuil de commutation réglable, temporisation et hystérésis, ainsi qu'une sortie de relais.
------------------------	---


Caractéristiques techniques

Caractéristiques

- Mesure de la valeur efficace vraie (True RMS) ou mesure de la moyenne arithmétique (AA)
- Surveillance de la valeur seuil en cas de surintensité ou de sous-intensité
- Sortie relais par le biais du principe du circuit ouvert/fermé
- Délai de déclenchement à réglage progressif
- État de fonctionnement et affichage de défauts sur une LED en face avant et signalisation de sortie selon NE43, NE44, NE107
- Isolation galvanique à quatre voies pour une isolation de sécurité selon la norme CEI/EN 61010-2-201





ACT20C-CML-10-AO-RC-S is part of the
ACT20C- Station



Configuration

User address	DIP switch S1					
	1	2	3	4	5	6
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						
16						
...						
32						
33						

■ = ON



ACT20C-CML-10-AO-RC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

