

FAD S5115 SL46 A M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les adaptateurs frontaux FAD S5-115 et les limandes pré-assemblées permettent une migration sûre des cartes Siemens S5-115 vers d'autres cartes d'automates ou vers le système u-remote de Weidmüller.

- Pied à clipser sur rail DIN TS35
- La carte S5-115 est alimentée par un seul bloc d'alimentation

Informations générales de commande

Référence	2045120000
Type	FAD S5115 SL46 A M
GTIN (EAN)	8430243316019
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur	280 mm	Hauteur (pouces)	11.0236 inch
Largeur	46 mm	Largeur (pouces)	1.811 inch
Poids net	181.28 g		

Températures

Température de stockage	-40...60 °C	Température de fonctionnement	-25...50 °C
-------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Données de raccordement

Raccordement côté installation	SL 5.08 mm
--------------------------------	------------

Classifications

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Caractéristiques de raccordement

Raccordement côté installation	SL 5.08 mm
--------------------------------	------------

Caractéristiques nominales

Tension de fonctionnement	250 V AC	Courant maximal par canal	6 A
Corriente nominal total	32 A		

Coordination de l'isolation (EN50178)

Selon	DIN EN 50178	Tension nominale	< 250 V AC
Catégorie de surtension	II	Degré de pollution	2
Tension d'essai d'isolation AC	1.2 kV		