


ELS 16/40 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**ELS**

Les repères ELS sont des étiquettes enfichables non adhésives pour les repères de câbles WKM ou pour les supports de repérage de groupe Le polyester mat, fin, mais résistant à la déchirure permet un bon étiquetage et une lisibilité excellente. Associée aux étuis hydrofuges WKM, la solution garantit une identification des câbles particulièrement durable même dans les environnements agressifs.

Informations générales de commande

Version	ELS, Repérages d'inserts, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, blanc
Référence	2005200000
Type	ELS 16/40 MM WS
GTIN (EAN)	4050118390056
Qté.	2000 Pièce

ELS 16/40 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.14 mm	Profondeur (pouces)	0.0055 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Largeur	16 mm	Largeur (pouces)	0.6299 inch
Poids net	0.15 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Version	sans halogène
Largeur	16 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	blanc	Halogène	Non
Matériau de base	Polyester	Caractères imprimés	sans
imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	plage de température d'utilisation	-40...150 °C
Nombre par rouleau	2000		

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 150 mm ² max.
Diamètre extérieur du conducteur, max.	115 mm	Diamètre extérieur du conducteur, min. 7 mm
Diamètre extérieur du conducteur	7 - 115 mm	Section de raccordement de conducteur 150 mm ²

Dessins

