Fiche de données

WM 0/12 1.0-2.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Indétachable : WM
Nos repères fermés et indétachables se montent sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Le câble est simplement enfilé dans les ouvertures aux deux extrémités, avant que les câbles soient fixés en position. La tension intrinsèque du matériau maintient le repère en position. Les repères WM sont disponibles en quatre tailles pour des sections de conducteur allant de 0,25 mm² à 16 mm². Chaque taille est disponible en trois longueurs d'étiquettes et deux couleurs. Ceci vous offre l'assortiment adapté pour le repérage des conducteurs au quotidien, dans une armoire électrique.
Vos avantages avec MultiMark
- Gamme de produits compacte axée sur la pratique
- Impression et montage rapides
- Identification fiable de vos raccordements
- Propriétés des matériaux excellentes

Informations générales de commande

Version	WM, Repères de fils et de câbles, 1 - 2 mm, 23 x 3.5 mm, jaune
Référence	2006250000
Type	WM 0/12 1.0-2.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118390599
Qté.	2000 Pièce

Fiche de données

WM 0/12 1.0-2.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0197 inch
Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0.9055 inch
Largeur	3.5 mm	Largeur (pouces)	0.1378 inch
Poids net	0.06 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40…150 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-40 °C
Température d'utilisation permanente, max.	150 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Version	sans halogène
Largeur	3.5 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	jaune	Halogène	Non
Matériau de base	Polyester	Caractères imprimés	sans
Taille de plage de repérage	13 x 3.5 mm	imprimante compatible	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
plage de température d'utilisation	-40…150 °C		

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	0.75 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0.5 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	2 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	1 mm	Largeur de la zone de texte	13 mm
Hauteur de la zone de texte	2.5 mm	Diamètre extérieur du conducteur	1 - 2 mm
Section de raccordement de conducteur	0.5 - 0.75 mm²		

WM 0/12 1.0-2.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

