

## DEK 5/5 MM WS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## WS/ DEK

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l'excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires

Weidmüller

- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Grandes libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

## Informations générales de commande

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Version    | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Weidmueller, blanc |
| Référence  | <a href="#">2007110000</a>                             |
| Type       | DEK 5/5 MM WS                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118391862                                          |
| Qté.       | 800 Pièce                                              |

## DEK 5/5 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |                  |             |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Hauteur   | 5 mm   | Hauteur (pouces) | 0.1968 inch |
| Largeur   | 5 mm   | Largeur (pouces) | 0.1968 inch |
| Poids net | 0.08 g |                  |             |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -50...90 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |                        |                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Orientation de l'impression              | horizontal et vertical | Version                                  | sans halogène                                                      |
| Largeur                                  | 5 mm                   | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-2                                                                |
| Plage de température d'utilisation, max. | 90 °C                  | Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C                                                             |
| Couleur                                  | blanc                  | Halogène                                 | Non                                                                |
| Matériau de base                         | PC-ABS, TPU            | Caractères imprimés                      | sans                                                               |
| Taille de plage de repérage              | 4.5 x 4.7 mm           | imprimante compatible                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| plage de température d'utilisation       | -50...90 °C            | Application / fabricant                  | Weidmueller                                                        |

## Dessins

### Exemple d'utilisation

