

**PAC-S300-HE40-U-V0-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface. La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 11,7 ± 1 mm |
| Référence  | <a href="#">2183170030</a>                           |
| Type       | PAC-S300-HE40-U-V0-3M                                |
| GTIN (EAN) | 4099986592858                                        |
| Qté.       | 1 Pièce                                              |

## PAC-S300-HE40-U-V0-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 642 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Données générales

|                       |                      |                             |                                      |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Longueur du câble     | 3 m                  | Matériau de base            | PVC                                  |
| Câble                 | Câble LiYY           | Raccordement de l'interface | CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 40P    |
| Ytterdiameter         | 11,7 ± 1 mm          | Interface API               | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P |
| Section du conducteur | 0.25 mm <sup>2</sup> |                             |                                      |

## Données électriques

|                         |                   |                                          |           |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------|
| Courant total, max.     | 3 A               | Intensité du courant admissible par voie | 1 A       |
| Tension nominale        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Résistance                               | ≤ 80 mΩ/m |
| Capacité câble / câbles | 300 pF/m          |                                          |           |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |