

## SM 27/18 K MC NE GN


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
  - Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
  - L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
  - Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
  - Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télé-mécanique
- Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Version    | SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x 27 mm, vert |
| Référence  | <a href="#">2420210000</a>                                            |
| Type       | SM 27/18 K MC NE GN                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118428766                                                         |
| Qté.       | 80 Pièce                                                              |

## SM 27/18 K MC NE GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 1 mm   | Profondeur (pouces) | 0.0394 inch |
| Hauteur    | 18 mm  | Hauteur (pouces)    | 0.7087 inch |
| Largeur    | 27 mm  | Largeur (pouces)    | 1.063 inch  |
| Poids net  | 1.35 g |                     |             |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -40...60 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                              |                                         |                  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                 |                  |  |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |                  |  |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte                   | 0.014 kg CO2 eq. |  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                           |                                                                                             |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Adhésif                                   | Bande adhésive double-face                                                                  |           |
| Version                                   | autoadhésif                                                                                 |           |
| Largeur                                   | 27 mm                                                                                       |           |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-2                                                                                         |           |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 60 °C                                                                                       |           |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -40 °C                                                                                      |           |
| Couleur                                   | vert                                                                                        |           |
| Halogène                                  | Non                                                                                         |           |
| Matériau de base                          | Polyamide 66                                                                                |           |
| Caractères imprimés                       | sans                                                                                        |           |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement                                                                     | MultiCard |
| imprimante compatible                     | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 MultiCard = Device markers                                                                |           |
| plage de température d'utilisation        | -40...60 °C                                                                                 |           |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

**Dessins**

