



Figure similaire

Informations générales de commande

Référence	2420570040
Type	PAC-D9M-D9M-HF-4M
GTIN (EAN)	4099986597280
Qté.	1 Pièce

PAC-D9M-D9M-HF-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	702.62 g
-----------	----------

Températures

Température de stockage	-10...60 °C	Température de fonctionnement	-10...50 °C
-------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Données générales

Longueur du câble	4 m	Adapté pour	Signaux analogiques
Raccordement de l'interface	SUB-D MALE 9P	Nombre de pôles, min.	9 pôles
Interface API	SUB-D MALE 9P	Section du conducteur	0.25 mm ²

Données électriques

Courant total, max.	3 A	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Tension nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Résistance	≤ 80 mΩ/m
Tension de fonctionnement	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Capacité câble / câbles	300 pF/m
Capacité câble / blindage	300 pF/m		

Classifications

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

Caractéristiques nominales UL

Courant total, max.	3 A
---------------------	-----