


**SAID-M8S-4S-SMT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Weidmüller est un des leaders internationaux de l'industrie du connecteur. Les connecteurs ronds constituent un des piliers de cette famille de produits. Weidmüller les regroupe sous l'appellation SAI. Dans le développement des produits SAI, les ingénieurs Weidmüller ont toujours mis l'accent sur des concepts d'installation rationnels et économiques, et – en collaboration avec les principaux utilisateurs – ont mis sur le marché des produits bien conçus qui font référence en matière de fonctionnalité et de qualité, au niveau mondial. Les meilleurs exemples : les nouveaux répartiteurs d'énergie avec M12 à codage S et T. Ces modules sont caractérisés par des courants et des tensions particulièrement élevés. Cette particularité les rend utilisables, par exemple, avec des moteurs triphasés.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteurs à équiper, M8, Filetage de montage: , Nombre de pôles: 4, Longueurs de câbles / brins:
Référence	<a href="#">2421930000</a>
Type	SAID-M8S-4S-SMT
GTIN (EAN)	4050118429725
Qté.	25 Pièce

## SAID-M8S-4S-SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Poids net	2 g
-----------	-----

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

## Classifications

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

## Données techniques du connecteur débrochable pour circuit imprimé

Nombre de pôles	4	Codage	M8 = aucun
Boîtier	Mâle M8	Raccordement du blindage	Oui
Tension nominale	30 V	Tension nominale	60 V (3 pôles) / 30 V (4, 5 et 8 pôles)
Courant nominal	4 A	Courant nominal	4 A (3, 4 et 5 pôles) / 1,5 A (8 pôles)
Plage de températures	-25...95 °C	Degré de protection	IP67
Surface du contact	Au (Or)	Matériau de base du boîtier	LCP
Filetage du raccordement	M8	Couple de serrage	M8 : 0,5 Nm
Degré de pollution	3 (2 avec la zone étanche)	Cycles d'enfichage	≥ 100
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Matériau du contre-écrou	CuZn, nickelé
Matériau du boîtier à bride	CuZn, nickelé		

## Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du boîtier	LCP	Filetage du raccordement	M8
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Surface du contact	Au (Or)
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	≥ 100

## Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Surface du contact	Au (Or)		

## Paramètres système

Nombre de pôles	4	Nombre de pôles	1
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	≥ 100

## Note importante

Remarques

**SAID-M8S-4S-SMT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dessins**


**Dessin coté**



**Conception de la plaque de circuit imprimé**



**Schéma des pôles**



M8 = none

## SAID-M8S-4S-SMT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Accessoires



Weidmüller est un des leaders internationaux de l'industrie du connecteur. Les connecteurs ronds constituent un des piliers de cette famille de produits. Weidmüller les regroupe sous l'appellation SAI. Dans le développement des produits SAI, les ingénieurs Weidmüller ont toujours mis l'accent sur des concepts d'installation rationnels et économiques, et – en collaboration avec les principaux utilisateurs – ont mis sur le marché des produits bien conçus qui font référence en matière de fonctionnalité et de qualité, au niveau mondial. Les meilleurs exemples : les nouveaux répartiteurs d'énergie avec M12 à codage S et T. Ces modules sont caractérisés par des courants et des tensions particulièrement élevés. Cette particularité les rend utilisables, par exemple, avec des moteurs triphasés.

## Informations générales de commande

Type	SAIFG-M8S-M10-9	Version
Référence	<a href="#">2424520000</a>	Connecteurs à équiper, Mâle M8, Hauteur d'installation: 9 mm
GTIN (EAN)	4050118432251	
Qté.	25 ST	
Type	SAIFG-M8S-M10-13	Version
Référence	<a href="#">2424530000</a>	Connecteurs à équiper, Mâle M8, Hauteur d'installation: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118432343	
Qté.	25 ST	
Type	SAIE-KMM12X1-SW14	Version
Référence	<a href="#">2424570000</a>	Connecteurs à équiper
GTIN (EAN)	4050118432473	
Qté.	25 ST	
Type	SAIHG-M8S-M12-6	Version
Référence	<a href="#">2424540000</a>	Connecteurs à équiper, Mâle M8, Hauteur d'installation: 6 mm
GTIN (EAN)	4050118432381	
Qté.	25 ST	
Type	SAIHG-M8S-M12-10	Version
Référence	<a href="#">2424550000</a>	Connecteurs à équiper, Mâle M8, Hauteur d'installation: 10 mm
GTIN (EAN)	4050118431629	
Qté.	25 ST	
Type	SAIE-KMM10X1-SW12	Version
Référence	<a href="#">2424560000</a>	Connecteurs à équiper
GTIN (EAN)	4050118432107	
Qté.	25 ST	