


**SAIE-M8S-4-F9THR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Weidmüller est un des leaders internationaux de l'industrie du connecteur. Les connecteurs ronds constituent un des piliers de cette famille de produits. Weidmüller les regroupe sous l'appellation SAI. Dans le développement des produits SAI, les ingénieurs Weidmüller ont toujours mis l'accent sur des concepts d'installation rationnels et économiques, et – en collaboration avec les principaux utilisateurs – ont mis sur le marché des produits bien conçus qui font référence en matière de fonctionnalité et de qualité, au niveau mondial. Les meilleurs exemples : les nouveaux répartiteurs d'énergie avec M12 à codage S et T. Ces modules sont caractérisés par des courants et des tensions particulièrement élevés. Cette particularité les rend utilisables, par exemple, avec des moteurs triphasés.

**Informations générales de commande**

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                   | Connecteurs à équiper, M8, Filetage de montage: M10, Nombre de pôles: 4, Longueurs de câbles / brins: |
| Référence                 | <a href="#">2423070000</a>                                                                            |
| Type                      | SAIE-M8S-4-F9THR                                                                                      |
| GTIN (EAN)                | 4050118430240                                                                                         |
| Qté.                      | 25 Pièce                                                                                              |
| Statut de livraison       | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.                                                       |
| Dernière date de commande | 2026-10-31T00:00:00+01:00                                                                             |

## SAIE-M8S-4-F9THR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 6.86 g |
|-----------|--------|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003568    | ETIM 9.0    | EC003568    |
| ETIM 10.0   | EC003568    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-10 |             |             |

## Données techniques du connecteur débrochable pour circuit imprimé

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre de pôles                | 4                                       |
| Codage                         | M8 = aucun                              |
| Type de montage                | Montage frontal                         |
| Boîtier                        | Mâle M8                                 |
| Hauteur d'installation         | 9 mm                                    |
| Surfaces de boîtier            | nickelé                                 |
| Raccordement du blindage       | Non                                     |
| Filetage de montage            | M10                                     |
| Tension nominale               | 30 V                                    |
| Tension nominale               | 60 V (3 pôles) / 30 V (4, 5 et 8 pôles) |
| Courant nominal                | 4 A                                     |
| Courant nominal                | 4 A                                     |
| Plage de températures          | -30...80 °C                             |
| Degré de protection            | IP67                                    |
| Surface du contact             | Au (Or)                                 |
| Matériau de base du boîtier    | CuZn, nickelé                           |
| Filetage du raccordement       | M8                                      |
| Couple de serrage              | M8 : 0,5 Nm                             |
| Filetage de montage            | M10                                     |
| Plage de couple de montage     | 0.8 Nm                                  |
| Couple de montage              | max. 0.8 Nm                             |
| Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT/THR              |
| Résistance d'isolation         | 100 MΩ                                  |
| Degré de pollution             | 3 (2 avec la zone étanche)              |
| Cycles d'enfichage             | ≥ 100                                   |
| Matériau des contacts          | Alliage de cuivre                       |
| Matériau du joint              | NBR                                     |
| Matériau du contre-écrou       | CuZn, nickelé                           |
| Matériau du boîtier à bride    | CuZn, nickelé                           |
| Mortier liquide                | PUR                                     |

**SAIE-M8S-4-F9THR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Caractéristiques générales**

|                          |         |                             |                   |
|--------------------------|---------|-----------------------------|-------------------|
| Nombre de pôles          | 4       | Matériau de base du boîtier | CuZn, nickelé     |
| Filetage du raccordement | M8      | Matériau des contacts       | Alliage de cuivre |
| Surface du contact       | Au (Or) | Type de montage             | Montage frontal   |
| Degré de protection      | IP67    | Cycles d'enfichage          | ≥ 100             |

**Caractéristiques des matériaux**

|                       |                   |                    |         |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|
| Matériau des contacts | Alliage de cuivre | Surface du contact | Au (Or) |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|

**Paramètres système**


|                                |                            |                        |        |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT/THR | Nombre de pôles        | 4      |
| Nombre de pôles                | 1                          | Résistance d'isolation | 100 MΩ |
| Degré de protection            | IP67                       | Cycles d'enfichage     | ≥ 100  |

**Note importante**


|           |
|-----------|
| Remarques |
|-----------|

## Dessins

### Dessin coté



### Conception de la plaque de circuit imprimé



### Schéma des pôles

