

SAI-6-M-MVV-M12 S-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage A-, K-, L-, S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

Informations générales de commande

Version	Version capot, M12, 400 V, Codage S, LED: Oui, LED capteur: , Type de câblage:
Référence	2085620000
Type	SAI-6-M-MVV-M12 S-COD
GTIN (EAN)	4050118419771
Qté.	1 Pièce

SAI-6-M-MVV-M12 S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

100 g

Températures

Température de fonctionnement

-20 - 80°C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Classifications

ETIM 8.0

EC003558

ETIM 9.0

EC003558

ETIM 10.0

EC003558

ECLASS 14.0

27-44-01-11

ECLASS 15.0

27-44-01-11

Caractéristiques de raccordement

Diamètre extérieur du conducteur, min. 6 mm

Diamètre extérieur du conducteur, max. 12 mm

Longueur de dégainage 40 mm

Presse-étoupe

M 20

Plage de serrage, min. 0.2 mm²Plage de serrage, max. 6 mm²

Rangement

Standard

Sortie répartiteur

Version capot

Type de raccordement PE

Raccordement vissé

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base du boîtier

Pocan

Matériau répartiteur

Plastique

Couleur du boîtier

gris, RAL 7032

Matériau du joint du capot

Viton

Raccord fileté femelle

CuZn, nickelé

Matériau des contacts

CuZn

Surface du contact

doré

Matériau du support des contacts

PBT (UL 94 V0)

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection

IP68

Codage de voie d'enchâssage

Codage S

Nombre de pôles

4

Nombre de contacts femelles

6

Filetage du raccordement

M12

Degré de pollution

3

Tenue au feu

V-0

Cycles d'enchâssage

≥ 50

LED

Oui

Couleur de LED pour indicateur de
fonctionnement

Jaune

SAI-6-M-MVV-M12 S-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Caractéristiques électriques**

Tension nominale, max.	400 V	Courant max. par emplacement	27.6 A
Courant total	27,6 A	Courant par signal	10 A
Avec isolation de potentiel	Non		

Câble de données techniques

Nombre de pôles	4	Diamètre extérieur du conducteur, max.	12 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	6 mm	Utilisation sur chaîne porte-câbles	Non


SAI-6-M-MVV-M12 S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Schéma

