

## PAC-HE20-F-HF-9M




Figure similaire

### Informations générales de commande

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Référence  | 2425660090                       |
| Type       | <a href="#">PAC-HE20-F-HF-9M</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248401550                    |
| Qté.       | 1 Pièce                          |

## PAC-HE20-F-HF-9M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 597 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                                |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Données générales

|                       |                      |                             |                                             |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Longueur du câble     | 9 m                  | Adapté pour                 | Signaux numériques                          |
| Câble                 | Câble LIHH           | Raccordement de l'interface | CONNECTEUR DE CÂBLE<br>PLAT HE10 20P        |
| Nombre de pôles, min. | 20 pôles             | Interface API               | H0.14/10 (FERRULES<br>0.14mm <sup>2</sup> ) |
| Section du conducteur | 0.14 mm <sup>2</sup> |                             |                                             |

## Données électriques

|                           |                     |                                          |            |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------|
| Courant total, max.       | 3 A                 | Intensité du courant admissible par voie | 1 A        |
| Tension nominale          | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Résistance                               | ≤ 150 mΩ/m |
| Tension de fonctionnement | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacité (fil / fils)                    | 300 pF/m   |
| Capacité (fil / blindage) | 300 pF/m            |                                          |            |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## Caractéristiques nominales UL

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Courant total, max. | 3 A |
|---------------------|-----|