PAC-D25M-F-HF-1M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Informations générales de commande

| Référence | 2425990015 |
|------------|-------------------|
| Туре | PAC-D25M-F-HF-1M5 |
| GTIN (EAN) | 4099986598638 |
| Qté. | 1 Pièce |

Niveau du catalogue / Dessins

PAC-D25M-F-HF-1M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| Agréments | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| ROHS | Conforme | | |
| | | | |
| Dimensions et poids | | | |
| Poids net | 258.94 g | | |
| Températures | | | |
| iemperatures | | | |
| Température de stockage | -1060 °C | Température de fonctionnement | -1050 °C |
| Conformité environnement | ale du produit | | |
| | | | |
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption | | |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | |
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d | | |
| Données générales | | | |
| l au accesso des aficia | 1 5 | A danaké na ann | Ci |
| Longueur du câble Câble | 1.5 m Câble LIHCH | Adapté pour Raccordement de l'interface | Signaux analogiques SUB-D MALE 25P |
| Nombre de pôles, min. | 25 pôles | Interface API | H0.25/10 (FERRULES |
| Section du conducteur | 0.25 mm ² | _ | 0.25mm²) |
| Données électriques | | | |
| | | | |
| Courant total, max. | 3 A | Intensité du courant admissible par voie | : 1 A |
| Tension nominale | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Résistance | ≤ 80 mΩ/m |
| Tension de fonctionnement | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m | | |
| Classifications | | | |
| ETIM C.O. | F0000007 | ETIM 7.0 | FC000227 |
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |

Niveau du catalogue / Dessins