

## PAC-D9F-D9F-HF-2M



Figure similaire

### Informations générales de commande

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Référence  | 2426110020                        |
| Type       | <a href="#">PAC-D9F-D9F-HF-2M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986599307                     |
| Qté.       | 1 Pièce                           |

## PAC-D9F-D9F-HF-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |          |
|-----------|----------|
| Poids net | 442.82 g |
|-----------|----------|

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                                |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Données générales

|                             |                 |                       |                      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Longueur du câble           | 2 m             | Adapté pour           | Signaux analogiques  |
| Raccordement de l'interface | SUB-D FEMALE 9P | Nombre de pôles, min. | 9 pôles              |
| Interface API               | SUB-D FEMALE 9P | Section du conducteur | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## Données électriques

|                           |                     |                                          |           |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|
| Courant total, max.       | 3 A                 | Intensité du courant admissible par voie | 1 A       |
| Tension nominale          | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Résistance                               | ≤ 80 mΩ/m |
| Tension de fonctionnement | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacité câble / câbles                  | 300 pF/m  |
| Capacité câble / blindage | 300 pF/m            |                                          |           |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |