

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Automation Products - u-remote IP67, Répartiteur capteurs/actionneurs actifs, PROFINET V2.3
Référence	2426250000
Type	UR67-PN-HP-8IOL-12-30M
GTIN (EAN)	4050118434354
Qté.	1 Pièce

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E141197

Dimensions et poids

Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1.1811 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Longueur	225 mm	Longueur (pouces)	8.8582 inch
Poids net	480 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Classifications

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

Caractéristiques générales

Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, UL 94: V-0	Degré de protection	IP67
-----------------------------	--	---------------------	------

Entrées numériques

Protection de surcharge	Oui	
Indicateur de diagnostic	Par voie, par LED, rouge	
Affichage de diagnostic	Par voie, par LED, rouge	
Courant d'entrée High	Type 1 selon CEI 61131-2	
Indicateur d'état	Par voie, par LED, jaune	
Entrées numériques	Protection contre les courts-circuits	Oui
	Protection de surcharge	Oui
	Protection contre inversions de polarité	Oui
Type d'entrée	P-switching	
Courant d'entrée Low	Type 1 selon CEI 61131-2	
Protection contre les courts-circuits	Oui	
Nombre	4	

Raccordements

Tension d'alimentation (AUX-IN)	1 x M12 mâle 5 pôles, codage L	Tension d'alimentation (AUX-OUT)	1 x M12 femelle 5 pôles, codage L
Bus de terrain (BUS-OUT)	1 x femelle M12 4 pôles, Codage D	Bus de terrain (BUS-IN)	1 x femelle M12 4 pôles, Codage D

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Raccordements E/S 8 x femelle M12 5 pôles,
Codage A

Sorties numériques

Courant max. par signal de sortie	0,5 A, 2 A	
Protection de surcharge	Oui	
Indicateur de diagnostic	Par voie, par LED, rouge	
Affichage de diagnostic	Par voie, par LED, rouge	
Sorties numériques	Protection contre les courts-circuits	Oui
	Protection de surcharge	Oui
	Protection contre inversions de polarité	Oui
Protégé contre les courts-circuits	Oui	
Protection contre les courts-circuits	Oui	
Tension de sortie Low	- 1 V	
Indicateur d'état	Par voie, par LED, jaune	
Tension de sortie High	max. 2 V	

Tension d'alimentation

Protection contre inversions de polarité	Oui	Tension de fonctionnement	24 V
Consommation de puissance des modules électroniques	160 mA typique		