

UR67-MP-78-16DI-12-60M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Plus de performance Simplifié.

u-remote. Weidmüller u-remote – notre concept innovant de marche/arrêt à distance sous IP 67 est axé sur les avantages de l'utilisateur : planification sur mesure, installation plus rapide, démarrage plus sécurisé, plus de temps d'arrêt. Pour une performance considérablement améliorée et une plus grande productivité u-remote : pour de meilleures performances. Simplifié

Informations générales de commande

Version	Automation Products - u-remote IP67, Répartiteur capteurs/actionneurs actifs, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocole
Référence	2426300000
Type	UR67-MP-78-16DI-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434439
Qté.	1 Pièce

UR67-MP-78-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E141197

Dimensions et poids

Hauteur	17.3 mm	Hauteur (pouces)	0.6811 inch
Largeur	59.6 mm	Largeur (pouces)	2.3465 inch
Longueur	206 mm	Longueur (pouces)	8.1102 inch
Poids net	520 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Classifications

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	UL 94	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, UL 94: V-0
Degré de protection	IP67		

Entrées numériques

Affichage de diagnostic	Par voie, par LED, rouge		
Courant d'entrée High	Type 1 selon CEI 61131-2		
Indicateur d'état	Par voie, par LED, jaune		
Entrées numériques	Protection contre les courts-circuits	Oui	
	Protection de surcharge	Oui	
	Protection contre inversions de polarité	Oui	
Courant d'entrée Low	Type 1 selon CEI 61131-2		
Tension d'entrée High	> 11 V		
Tension d'entrée Low	<5 V		

Raccordements

Tension d'alimentation (AUX-IN)	1 x mâle 7/8" 5 pôles	Tension d'alimentation (AUX-OUT)	1 x femelle 7/8" 5 pôles
Bus de terrain (BUS-OUT)	1 x femelle M12 4 pôles, Codage D	Bus de terrain (BUS-IN)	1 x femelle M12 4 pôles, Codage D
Raccordements E/S	8 x femelle M12 5 pôles, Codage A		

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation

Protection contre inversions de polarité	Oui	Tension de fonctionnement	24 V
Consommation de puissance des modules électroniques	100 mA typique		