

**PAC-M340-UNIS-V0-2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface. La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Référence  | 2426750020                          |
| Type       | <a href="#">PAC-M340-UNIS-V0-2M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986600645                       |
| Qté.       | 1 Pièce                             |

## PAC-M340-UNIS-V0-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 440 g |
|-----------|-------|

## Données générales

|                             |                                       |                       |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Longueur du câble           | 2 m                                   | Adapté pour           | Signaux analogiques        |
| Matériau de base            | PVC                                   | Câble                 | Câble LiYCY                |
| Raccordement de l'interface | H0.25 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Nombre de pôles, min. | 20 pôles                   |
| Ytterdiameter               | 10,15 ± 1 mm                          | Interface API         | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
| Section du conducteur       | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |                       |                            |

## Données électriques

|                                          |                     |                       |           |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| Courant total, max.                      | 3 A                 | Test de haute tension | 1 KV/1s   |
| Intensité du courant admissible par voie | 1 A                 | Résistance            | ≤ 80 mΩ/m |
| Tension de fonctionnement                | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacité (fil / fils) | 300 pF/m  |
| Capacité (fil / blindage)                | 300 pF/m            |                       |           |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |

## Caractéristiques nominales UL

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Courant total, max. | 3 A |
|---------------------|-----|