# Fiche de données

## PB-DP SUB-D ZF 180 TERM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | SUB-D |
| Référence | 2433510000 |
| Type | PB-DP SUB-D ZF 180 TERM |
| GTIN (EAN) | 4050118444100 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## PB-DP SUB-D ZF 180 TERM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 14.8 mm | Profondeur (pouces) | 0.5827 inch |
| Hauteur | 66 mm | Hauteur (pouces) | 2.5984 inch |
| Largeur | 31 mm | Largeur (pouces) | 1.2205 inch |
| Poids net | 25 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| Humidité | Max. 75% à +25°C, pas de condensation |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6al |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625 |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001132 | ETIM 9.0 | EC001132 |
| ETIM 10.0 | EC001132 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-22 | | |

### Caractéristiques techniques pour connecteur SUB-D

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couple de serrage | 0.3 Nm | Matériau de base du boîtier | ZnAl |
| Humidité | Max. 75% à +25°C, pas de condensation | Degré de protection | IP30 |
| Cycles d'enfichage | ≥ 200 | Vitesse de transmisssion | 12 MBit/s |
| Angle de sortie | 180° | Résistance de terminaison | Oui |
| Interface BUS | D-Sub 9 pôles, Mâle | Connecteur enfichable, et brochage | Selon la spécification PROFIBUS |
| Verrouillage | UNC4-40 | Plage de températures du coffret | -20...+70 ° C |
| BUS, interface câble | Raccordement à ressort | Interface de programmation | Non |

# PB-DP SUB-D ZF 180 TERM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

### Schéma

