PAC-D9F-F-HF-3M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Figure similaire

Informations générales de commande

Référence	2426020030
Туре	PAC-D9F-F-HF-3M
GTIN (EAN)	4032248351657
Qté.	1 Pièce

PAC-D9F-F-HF-3M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforma		
Comornie		
522.25 a		
522.25 g		
-1060 °C	Température de fonctionnement	-1050 °C
ntale du produit		
Conforme		
Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
		0
		Signaux analogiques
	-	9 pôles
H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²)	Section du conducteur	0.25 mm ²
'		
		≤ 80 mΩ/m
	Capacité câble / câbles	300 pF/m
300 pF/m		
FC000237	FTIM 7.0	EC000237
		EC000237
		27-24-22-20
		27-24-22-20
		27-24-22-20
27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20
/ /-/4-/ /-/()		
	Table du produit Conforme	-1060 °C Température de fonctionnement Conforme

Niveau du catalogue / Dessins