


HS 4.2-12.7/50 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 4.2 - 12.7 mm, 50.8 x 20.9 mm, jaune
Référence	2437740000
Type	HS 4.2-12.7/50 MM Y
GTIN (EAN)	4050118460797
Qté.	500 Pièce

HS 4.2-12.7/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.77 mm	Profondeur (pouces)	0.0303 inch
Hauteur	50.8 mm	Hauteur (pouces)	2 inch
Largeur	20.9 mm	Largeur (pouces)	0.8228 inch
Poids net	1.3 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-55...135 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Largeur	20.9 mm
Plage de température d'utilisation, max.	135 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Couleur	jaune	Halogène	Oui
Matériau de base	Polyoléfine	Caractères imprimés	sans
Industries recommandées	Construction d'installations, Énergie, Fabricant, Machines	imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
plage de température d'utilisation	-55...135 °C	Nombre par rouleau	500

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, 35 mm² max.	
Section de raccordement du conducteur, 6 mm² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max.	12.7 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	4.2 mm	Taux de rétractabilité	3:1
Température recommandée de retrait	90 °C	Diamètre extérieur du conducteur	4.2 - 12.7 mm
Section de raccordement de conducteur 6 - 35 mm²			

Dessins

