

**UR67-MP-HP-16DI-12-60M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Plus de performance Simplifié.

u-remote. Weidmüller u-remote – notre concept innovant de marche/arrêt à distance sous IP 67 est axé sur les avantages de l'utilisateur : planification sur mesure, installation plus rapide, démarrage plus sécurisé, plus de temps d'arrêt. Pour une performance considérablement améliorée et une plus grande productivité u-remote : pour de meilleures performances. Simplifié

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Automation Products - u-remote IP67, Répartiteur capteurs/actionneurs actifs, PROFINET V2.3 |
| Référence  | <a href="#">2426270000</a>                                                                  |
| Type       | UR67-MP-HP-16DI-12-60M                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118434422                                                                               |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                     |

## UR67-MP-HP-16DI-12-60M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E141197

## Dimensions et poids

|           |         |                   |             |
|-----------|---------|-------------------|-------------|
| Hauteur   | 17.6 mm | Hauteur (pouces)  | 0.6929 inch |
| Largeur   | 59.6 mm | Largeur (pouces)  | 2.3465 inch |
| Longueur  | 200 mm  | Longueur (pouces) | 7.874 inch  |
| Poids net | 500 g   |                   |             |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001599    | ETIM 9.0    | EC001599    |
| ETIM 10.0   | EC001599    | ECLASS 14.0 | 27-24-26-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-26-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                     |       |                             |                                        |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | UL 94 | Matériau de base du boîtier | Zinc injecté sous pression, UL 94: V-0 |
| Degré de protection                 | IP67  |                             |                                        |

## Entrées numériques

|                         |                                          |     |  |
|-------------------------|------------------------------------------|-----|--|
| Affichage de diagnostic | Par voie, par LED, rouge                 |     |  |
| Courant d'entrée High   | Type 1 selon CEI 61131-2                 |     |  |
| Indicateur d'état       | Par voie, par LED, jaune                 |     |  |
| Entrées numériques      | Protection contre les courts-circuits    | Oui |  |
|                         | Protection de surcharge                  | Oui |  |
|                         | Protection contre inversions de polarité | Oui |  |
| Courant d'entrée Low    | Type 1 selon CEI 61131-2                 |     |  |
| Tension d'entrée High   | > 11 V                                   |     |  |
| Tension d'entrée Low    | <5 V                                     |     |  |

## Raccordements

|                                 |                                   |                                  |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tension d'alimentation (AUX-IN) | 1 x M12 mâle 5 pôles, codage L    | Tension d'alimentation (AUX-OUT) | 1 x M12 femelle 5 pôles, codage L |
| Bus de terrain (BUS-OUT)        | 1 x femelle M12 4 pôles, Codage D | Bus de terrain (BUS-IN)          | 1 x femelle M12 4 pôles, Codage D |
| Raccordements E/S               | 8 x femelle M12 5 pôles, Codage A |                                  |                                   |

## Caractéristiques techniques

### Tension d'alimentation

|                                                     |                |                           |      |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
| Protection contre inversions de polarité            | Oui            | Tension de fonctionnement | 24 V |
| Consommation de puissance des modules électroniques | 100 mA typique |                           |      |