# **HDC XX5E01 MMSM12D-0730**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





# Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

### Informations générales de commande

Référence	2451110730
Туре	HDC XX5E01 MMSM12D-0730
GTIN (EAN)	4050118778533
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **HDC XX5E01 MMSM12D-0730**

# Caractéristiques techniques

# **Agréments**

ROHS	Conforme
Dimensions et poids	

# **Températures**

Poids net

Température limite -30 °C ... 90 °C

489 g

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/	6c
connue)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

# Caractéristiques générales

Au (Or)
≥ 108 Ω
250 V
≥ 100
Mâle, droit, M12D

### Classifications

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07
ECLASS 13.0	27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

# Caractéristiques techniques du câble

Longueur du câble	7.3 m		
Couleur de la gaine	vert		
Blindé	Oui		
Halogène	Non, sans halogène		
Isolation	PE		
Matériau de la gaine	PUR		
Codage couleur	blanc, jaune, bleu, Orange		
Diamètre extérieur	Diamètre	6.5 mm	
	Signes	±	
	Tolérance	0.2 mm	
Diamètre extérieur	$6.5~\mathrm{mm}\pm0.2~\mathrm{mm}$		

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Dessins**

M12		M12
1	yellow	1
2	white	
2 ——	orange	2
3 ——		—— З
1	blue	