



**HDC XX5E01 MFSXXXX-5000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Compact**

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

**Informations générales de commande**

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Référence           | 2453555000                              |
| Type                | <a href="#">HDC XX5E01 MFSXXXX-5000</a> |
| GTIN (EAN)          | 4050118552751                           |
| Qté.                | 1 Pièce                                 |
| Statut de livraison | Supprimé                                |
| Disponible jusqu'à  | 2025-09-30T00:00:00+02:00               |

## HDC XX5E01 MFSXXXX-5000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |     |
|-----------|-----|
| Poids net | 0 g |
|-----------|-----|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Caractéristiques générales

|                         |            |                        |                   |
|-------------------------|------------|------------------------|-------------------|
| Nombre de pôles         | 4          | Longueur du câble      | 50 m              |
| Codage                  | Codage D   | Surface du contact     | Au (Or)           |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s | Résistance d'isolation | $\geq 108 \Omega$ |
| Catégorie               | Cat. 5e    | Tension nominale       | 250 V             |
| Courant nominal         | 4 A        | Cycles d'enfichage     | $\geq 100$        |
| Degré de pollution      | 2          | Version côté opposé    | Femelle, droit    |
| Version côté module     | Mâle       |                        |                   |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

## Caractéristiques techniques du câble

|                      |                            |  |        |
|----------------------|----------------------------|--|--------|
| Longueur du câble    | 50 m                       |  |        |
| Couleur de la gaine  | vert                       |  |        |
| Blindé               | Oui                        |  |        |
| Halogène             | Non, sans halogène         |  |        |
| Isolation            | PE                         |  |        |
| Matériau de la gaine | PUR                        |  |        |
| Codage couleur       | blanc, jaune, bleu, Orange |  |        |
| Diamètre extérieur   | Diamètre                   |  | 6.5 mm |
|                      | Signes                     |  | ±      |
|                      | Tolérance                  |  | 0.2    |
| Diamètre extérieur   | 6.5 mm ± 0.2               |  |        |

### Dessins

| M12 |        | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1   | yellow | 1   |
| 2   | white  | 2   |
| 3   | orange | 3   |
| 4   | blue   | 4   |

