

EPG 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pincès à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	Presses, Outils, Presse, 6mm ² , 300mm ² , Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Référence	2453810000
Type	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
Qté.	1 Pièce

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2.7559 inch
Hauteur	355 mm	Hauteur (pouces)	13.9764 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3.937 inch
Longueur	355 mm	Longueur (pouces)	13.9764 inch
Poids net	3300 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Temps de charge	0.5 h
Description de l'article	Pince à sertir 6 - 300 mm ²
Version	Accumulateur-hydraulique
Tension de fonctionnement	18 V
Force de pression	nominal 60 kN

Description du contact

Plage de sertissage, max.	300 mm ²	Plage de sertissage, min.	6 mm ²
---------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------

Données de l'outil - sertissage

Entraînement	Électro-hydraulique	Section de l'embout, max.	185 mm ²
Section de l'embout, min.	25 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Levage	16 mm		

Dessins

