

WGK 10 VP/Z GN/YE BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Figure similaire

Les variantes V des bornes traversantes WGK avec un boîtier isolé, un raccordement à étrier sur le côté extérieur et un raccordement soudé sur le côté intérieur, pour l'emploi dans des appareils enrobés (p.ex. filtres CEM).

Informations générales de commande

Version	OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante, Section nominale: 10 mm ² , Wemid (PA), Passage
Référence	2439440000
Type	WGK 10 VP/Z GN/YE BX
GTIN (EAN)	4050118468083
Qté.	50 Pièce
Indices de produit	IEC: 500 V / 57 A / 0.5 - 16 mm ² UL: 300 V / 65 A / AWG 24 - AWG 6
Emballage	Boîte

WGK 10 VP/Z GN/YE BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E60693

Dimensions et poids

Hauteur	31 mm	Hauteur (pouces)	1.2205 inch
Hauteur version la plus basse	31 mm	Largeur	13.7 mm
Largeur (pouces)	0.5394 inch	Longueur	13.7 mm
Longueur (pouces)	0.5394 inch	Poids net	13 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001283	ETIM 9.0	EC001283
ETIM 10.0	EC001283	ECLASS 14.0	27-14-11-34
ECLASS 15.0	27-14-11-34		

Conducteurs indiqués pour raccordement

Plage de serrage, min.	0.5 mm ²																																									
Plage de serrage, max.	16 mm ²																																									
Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, min.																																										
Section de raccordement du conducteur, AWG 6 AWG, max.																																										
Rigide, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²																																									
Rigide, max. H05(07) V-U	16 mm ²																																									
Semi-rigide, min. H07V-R	10 mm ²																																									
multibrin, max. H07V-R	16 mm ²																																									
souple, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²																																									
souple, max. H05(07) V-K	10 mm ²																																									
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.	0.5 mm ²																																									
avec embout isolé DIN 46 228/4, max.	10 mm ²																																									
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.	0.5 mm ²																																									
avec embout selon DIN 46 228/1, max.	10 mm ²																																									
Raccordement	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Section pour le raccordement du conducteur</td> <td>Type</td> <td colspan="2">câblage fin</td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td colspan="2">0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Embout</td> <td>Longueur de dénudage</td> <td>nominal</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>Embout recommandé</td> <td colspan="2">H0,5/10</td> </tr> <tr> <td>Section pour le raccordement du conducteur</td> <td>Type</td> <td>câblage fin</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Embout</td> <td>nominal</td> <td colspan="2">0.75 mm²</td> </tr> <tr> <td>Longueur de dénudage</td> <td>nominal</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>Embout recommandé</td> <td colspan="2">H0,75/10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Section pour le raccordement du conducteur</td> <td>Type</td> <td colspan="2">câblage fin</td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td colspan="2">1 mm²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Embout</td> <td>Longueur de dénudage</td> <td>nominal</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>Embout recommandé</td> <td colspan="2">H1,0/10</td> </tr> </table>	Section pour le raccordement du conducteur	Type	câblage fin		nominal	0.5 mm ²		Embout	Longueur de dénudage	nominal	10 mm	Embout recommandé	H0,5/10		Section pour le raccordement du conducteur	Type	câblage fin	Embout	nominal	0.75 mm ²		Longueur de dénudage	nominal	10 mm	Embout recommandé	H0,75/10		Section pour le raccordement du conducteur	Type	câblage fin		nominal	1 mm ²		Embout	Longueur de dénudage	nominal	10 mm	Embout recommandé	H1,0/10	
Section pour le raccordement du conducteur	Type		câblage fin																																							
	nominal	0.5 mm ²																																								
Embout	Longueur de dénudage	nominal	10 mm																																							
	Embout recommandé	H0,5/10																																								
	Section pour le raccordement du conducteur	Type	câblage fin																																							
Embout	nominal	0.75 mm ²																																								
	Longueur de dénudage	nominal	10 mm																																							
	Embout recommandé	H0,75/10																																								
Section pour le raccordement du conducteur	Type	câblage fin																																								
	nominal	1 mm ²																																								
Embout	Longueur de dénudage	nominal	10 mm																																							
	Embout recommandé	H1,0/10																																								

WGK 10 VP/Z GN/YE BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Texte de référence Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)

Paramètres du système

Famille de produits	OMNIMATE Power - série WGK	Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé / à souder
Orientation de la sortie du conducteur	180°	Nombre de pôles	1
Nombre de pôles	1	Juxtaposables côté client	Oui
Lame de tournevis	0,8 x 4,0	Couple de serrage, min.	1,5 Nm
Couple de serrage, max.	2,4 Nm	Vis de serrage	M 4
Longueur de dénudage	11 mm	Protection au toucher selon DIN VDE 0470	IP 20
Degré de protection	IP20	Type de raccordement 1	Étriers
Type de raccordement 2	Raccordement vissé		

Données des matériaux

Matériau isolant	Wemid (PA)	Couleur	Vert/jaune
Tableau des couleurs (similaire)	Not specified	Moisture Level (MSL)	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Surface du contact	étamé	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-50 °C
Température de fonctionnement , max.	120 °C	Plage de température montage, min.	-25 °C
Plage de température montage, max.	120 °C		

Données nominales selon CEI

testé selon la norme	IEC 60664-1	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)	57 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)	57 A	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	500 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	6 kV		

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)	300 V	Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA)	300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)	300 V	Courant nominal (groupe d'utilisation B / 65 A CSA)	
Courant nominal (groupe d'utilisation C / 65 A CSA)		Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)	10 A
Section de raccordement de câble AWG,AWG 24 min.		Section de raccordement de câble AWG,AWG 6 max.	

Données nominales selon UL 1059

Institut (cURus)	CURUS	Certificat N° (cURus)	E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)	300 V	Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059)	300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)	300 V	Courant nominal (groupe d'utilisation B / 65 A UL 1059)	
Courant nominal (groupe d'utilisation C / 65 A UL 1059)		Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)	10 A
Section de raccordement de câble AWG,AWG 24 min.		Section de raccordement de câble AWG,AWG 6 max.	
Référence aux valeurs approuvées	Les spécifications indiquent les valeurs		

WGK 10 VP/Z GN/YE BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

Emballage

Emballage	Boîte	Longueur VPE	195.00 mm
Largeur VPE	120.00 mm	Hauteur VPE	75.00 mm

Note importante

Remarques

- Clearance and creepage distances to other components must be devised in accordance with the relevant application standard. This can be achieved in the device by full encapsulation or by the use of additional spacer plates.
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Colours: SW = black; GN/YL = green/yellow; GY = grey
- Additional variants on request
- WGK: Rated voltage plastic walls: 1 - 4 mm = 500 V; metal walls: 1 - 2.5 mm = 400 V; metal walls: 2.5 - 4 mm = 250 V
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

WGK 10 VP/Z GN/YE BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dimensional drawing



Courbe de dérating



WGK 10 VP/Z GN/YE BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis droit



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDIS 0.8X4.0X100	Version	
Référence	2749820000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm	
GTIN (EAN)	4050118897029		
Qté.	1 ST		

Vierge



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
 - Montage en bande pour pose rapide
 - Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
 - Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard
- Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	DEK 5/5 MC NE WS	Version	
Référence	1609801044	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00	
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, blanc	
Qté.	1000 ST		
Type	DEK 5/6 MC NE WS	Version	
Référence	1609820000	Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00	
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, blanc	
Qté.	1000 ST		
Type	DEK 5/8 MC NE WS	Version	
Référence	1856740000	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00	
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, blanc	
Qté.	800 ST		

WGK 10 VP/Z GN/YE BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Accessoires



Intégration, extension et individualisation : les compléments adaptés à chaque utilisation. Les accessoires système structurés de manière cohérente permettent une adaptation simple des interfaces aux exigences spécifiques des applications respectives.

Informations générales de commande

Type	DP WGK 10 BK BX	Version	
Référence	1250570000		OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante
GTIN (EAN)	4050118041651		
Qté.	50 ST		
Type	DP WGK 10 GY BX	Version	
Référence	1936440000		OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante
GTIN (EAN)	4032248664764		
Qté.	50 ST		