

MCB 489 2P C 3A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

Version	Disjoncteur automatique miniature, Courbe caractéristique: C, Nombre de pôles: 2, 3 A, blanc
Référence	2478090000
Type	MCB 489 2P C 3A ACDC
GTIN (EAN)	4050118491906
Qté.	6 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-09-01T00:00:00+02:00

MCB 489 2P C 3A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	60.3 mm	Profondeur (pouces)	2.374 inch
Hauteur	116 mm	Hauteur (pouces)	4.5669 inch
Largeur	35.3 mm	Largeur (pouces)	1.3898 inch
Poids net	166.5 g		

Températures

Température de stockage	Température ambiante	-35 °C...70 °C
Température de fonctionnement	Humidité	40 °C/95 % d'humidité rel., pas de condensation

Classifications

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		

Caractéristiques électriques

Type de tension	AC/DC	Tension nominale AC	480/277 V
Tension nominale DC	125 V	Courant nominal	3 A
Pouvoir de déclenchement	10000.00 A		

Généralités

Courbe caractéristique	C	Nombre de pôles	2
Version disjoncteur automatique	Thermomagnétique	Durée de vie typique en cycles mécaniques	20000
Durée de vie typique en cycles électriques	6000	Type de montage	Rail DIN
Type de fixation	montage sur rails	Vibration	selon CEI 60068-2-6
Choc	selon CEI 60068-2-27	Couleur	blanc