



VWGK 6 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les variantes V des bornes traversantes WGK avec un boîtier isolé, un raccordement à étrier sur le côté extérieur et un raccordement soudé sur le côté intérieur, pour l'emploi dans des appareils enrobés (p.ex. filtres CEM).

Informations générales de commande

Version	OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante, Section nominale: 6 mm ² , Wemid (PA), Montage direct, Passage
Référence	2484800000
Type	VWGK 6 GY BX
GTIN (EAN)	4050118520460
Qté.	50 Pièce
Indices de produit	IEC: 500 V / 41 A / 0.5 - 10 mm ² UL: 300 V / 50 A / AWG 22 - AWG 10
Emballage	Boîte

VWGK 6 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	31.5 mm	Hauteur (pouces)	1.2402 inch
Hauteur version la plus basse	31.5 mm	Largeur	10 mm
Largeur (pouces)	0.3937 inch	Longueur	10.7 mm
Longueur (pouces)	0.4213 inch	Poids net	7.1 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001283	ETIM 9.0	EC001283
ETIM 10.0	EC001283	ECLASS 14.0	27-14-11-34
ECLASS 15.0	27-14-11-34		

Conducteurs indiqués pour raccordement

Plage de serrage, min.	0.5 mm ²
Plage de serrage, max.	10 mm ²

Section de raccordement du conducteur, AWG 22
AWG, min.

Section de raccordement du conducteur, AWG 10
AWG, max.

Rigide, min. H05(07) V-U 0.5 mm²

Rigide, max. H05(07) V-U 10 mm²

Semi-rigide, min. H07V-R 0.5 mm²

multibrin, max. H07V-R 6 mm²

souple, min. H05(07) V-K 0.5 mm²

souple, max. H05(07) V-K 6 mm²

avec embout isolé DIN 46 228/4, min. 0.5 mm²

avec embout isolé DIN 46 228/4, max. 6 mm²

avec embout, DIN 46228 pt 1, min. 0.5 mm²

avec embout selon DIN 46 228/1, max. 6 mm²

Raccordement	Section pour le raccordement du conducteur	Type	câblage fin
	nominal	2.5 mm ²	
	Embout	Longueur de dénudage	nominal 12 mm
		Embout recommandé	H2,5/12
	Section pour le raccordement du conducteur	Type	câblage fin
	nominal	4 mm ²	
	Embout	Longueur de dénudage	nominal 12 mm
		Embout recommandé	H4,0/12
	Section pour le raccordement du conducteur	Type	câblage fin
	nominal	6 mm ²	
	Embout	Longueur de dénudage	nominal 12 mm
		Embout recommandé	H6,0/12
	Section pour le raccordement du conducteur	Type	câblage fin
	nominal	1.5 mm ²	
	Embout	Longueur de dénudage	nominal 12 mm
		Embout recommandé	H1,5/12

VWGK 6 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Texte de référence	Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)
--------------------	---

Paramètres du système

Famille de produits	OMNIMATE Power - série WGK	Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé / à souder
Orientation de la sortie du conducteur	180°	Nombre de pôles	1
Nombre de pôles	1	Juxtaposables côté client	Non
Lame de tournevis	0,8 x 4,0	Couple de serrage, min.	0,8 Nm
Couple de serrage, max.	1,8 Nm	Vis de serrage	M 3,5
Longueur de dénudage	13 mm	Protection au toucher selon DIN VDE 0470	IP 20
Degré de protection	IP20	Type de raccordement 1	Étriers
Type de raccordement 2	Raccordement soudé		

Données des matériaux

Matériau isolant	Wemid (PA)	Couleur	gris
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7035	Moisture Level (MSL)	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Surface du contact	étamé	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-50 °C
Température de fonctionnement , max.	120 °C	Plage de température montage, min.	-25 °C
Plage de température montage, max.	120 °C		

Données nominales selon CEI

testé selon la norme	IEC 60664-1	Courant nominal, nombre de pôles min. 41 A (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles max. 41 A (Tu = 20 °C)		Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 500 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	6 kV	

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)	300 V	Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA)	300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)	300 V	Courant nominal (groupe d'utilisation B / 50 A CSA)	
Courant nominal (groupe d'utilisation C / 50 A CSA)		Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)	10 A
Section de raccordement de câble AWG,AWG 22 min.	Section de raccordement de câble AWG,AWG 10 max.		

Données nominales selon UL 1059

Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)	300 V	Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059)	300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)	300 V	Courant nominal (groupe d'utilisation B / 50 A UL 1059)	
Courant nominal (groupe d'utilisation C / 50 A UL 1059)		Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)	10 A
Section de raccordement de câble AWG,AWG 22 min.	Section de raccordement de câble AWG,AWG 10 max.		

VWGK 6 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Emballage

Emballage	Boîte	Longueur VPE	125.00 mm
Largeur VPE	120.00 mm	Hauteur VPE	56.00 mm

Note importante

Remarques	<ul style="list-style-type: none">• Clearance and creepage distances to other components must be devised in accordance with the relevant application standard. This can be achieved in the device by full encapsulation or by the use of additional spacer plates.• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.• Colours: SW = black; GN/YL = green/yellow; GY = grey• Additional variants on request• VWGK: Rated voltage plastic walls: 1 - 4 mm = 500 V; metal walls: 1 - 4 mm = 500 V• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months
-----------	--


VWGK 6 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing



VWGK 6 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires



Informations générales de commande

Type	DP VWGK 6 BK BX	Version
Référence	1250630000	OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante
GTIN (EAN)	4050118041712	
Qté.	50 ST	
Type	DP VWGK 6 GY BX	Version
Référence	1965750000	OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante
GTIN (EAN)	4032248758999	
Qté.	50 ST	

Tournevis droit



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDIS 0.8X4.0X100	Version
Référence	2749820000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 100
GTIN (EAN)	4050118897029	mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm
Qté.	1 ST	


VWGK 6 GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés.

Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standardPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	DEK 5/5 MC NE WS	Version
Référence	1609801044	Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, blanc
Qté.	1000 ST	
Type	DEK 5/6 MC NE WS	Version
Référence	1609820000	Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, blanc
Qté.	1000 ST	
Type	DEK 5/8 MC NE WS	Version
Référence	1856740000	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, blanc
Qté.	800 ST	