

ENERGY METER 520-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Compteurs d'énergie - ValueLine**

- Fonctionnalité avancée de capture de données d'énergie
La portée de la puissance des compteurs d'énergie ValueLine va au-delà des fonctions centrales de mesure d'énergie.

Ils sont également adaptés pour déterminer, stocker et visualiser d'autres paramètres de qualité de l'énergie.
Le logiciel gratuit « ecoExplorer go » est disponible pour la plupart des types du groupe de produits, d'une part pour la configuration / mise en service / visualisation des valeurs de mesure et d'autre part pour l'analyse de la qualité de l'alimentation.

Informations générales de commande

Version	Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Référence	2500860000
Type	ENERGY METER 520-24
GTIN (EAN)	4050118514056
Qté.	1 Pièce

ENERGY METER 520-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments CE; CULUS

Agréments CE

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Nº de certificat (cULus) E469563

Dimensions et poids

Profondeur	48 mm
Hauteur	96 mm
Largeur	96 mm
Poids net	265 g

Profondeur (pouces)	1.8898 inch
Hauteur (pouces)	3.7795 inch
Largeur (pouces)	3.7795 inch

Températures

Température de stockage	-25 °C...70 °C
Température de fonctionnement	-10 °C...55 °C

Humidité à la température de stockage	0...90 % RH
Humidité à la température de fonctionnement	0 - 75 % HR

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301
ECLASS 15.0	27-14-23-30

ETIM 9.0	EC002301
ECLASS 14.0	27-14-23-30

Caractéristiques techniques

Version	Mesure/affichage de la puissance pour réseau 1, 3 phases	Type de montage	Montage de la façade
Degré de protection	IP40, IP20	Courant nominal	1 / 5 A
Courant max.	5000 A	Affichage (surveillance)	LCD
Normes	EN 61326-1, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030	Plages de mesure • Tension L-N, CA	277 V
Plages de mesure • Tension L-L, CA	480 V	Catégorie de surtension	300 V CAT III
Tension d'alimentation	24 - 90 V AC (50/60 Hz), 24 - 90 V DC	Tension d'alimentation	24 V
Système 3 fils	Oui	Système 4 fils	Oui
Quadrants	4	Fréquence d'échantillonnage 50/60 Hz	25.6 kHz
Mesures en continu	Oui	Résultat de mesure par seconde	5 ms
Valeur efficace sur la période (50/60 Hz)	10 / 12	Mesure de différence de résistance	Non
Voies de mesure de courant	3	Mesure de la précision de la tension	0.2 %
Mesure de la précision du courant	0.2 %	Précision de mesure pour l'énergie active	Classe 0.5S (kWh, .../5 A)
Compteur d'heures de fonctionnement	Oui	Fonction bi-métal	Oui

ENERGY METER 520-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Enregistrement des données de mesure

Mémoire ; valeurs minimale et maximale	Oui	Registre d'intervalle des mises à jour	200 ms
Logiciel	ecoExplorer go®	Logique intégrée	Oui

Entrées/sorties

Entrées digitales	0	Sorties digitales	2
Nombre de sorties impulsionales	2	Entrée température	Non

Mesure de la qualité de la tension

Harmoniques, par ordre / tension	1-40.	Harmoniques, par ordre / courant	1-40.
Coefficient de distorsion THD-U en %	Oui	Coefficient de distorsion THD-I en %	Oui
Non équilibré	Non	Système positif, négatif et zéro	Oui
Interruptions brèves	Non	Fonction d'enregistrement de séquence	Non d'événements

Énergie/communication/protocoles

Interface	RS485: 9,6 – 115,2 kbps	Protocole	Modbus RTU
-----------	-------------------------	-----------	------------

Entrée de mesure de courant

Matériau de base du boîtier	Plastique	Courant nominal	1 / 5 A
Voies de mesure de courant	3	Mesure de la précision du courant	0.2 %
Mesure de différence de résistance	Non	Harmoniques, par ordre / courant	1-40.
Coefficient de distorsion THD-I en %	Oui	Courant max.	5000 A

Entrée de mesure de courant

Réseau basse tension	3 phase 4 wire (L1 + L2 + L3 + N), 3 phase 3 wire (L1 + L2 + L3)	Mesure de la précision de la tension	0.2 %
Système 3 fils	Oui	Quadrants	4
Harmoniques, par ordre / tension	1-40.	Coefficient de distorsion THD-U en %	Oui
Plages de mesure • Tension L-L, CA	480 V	Plages de mesure • Tension L-N, CA	277 V
Système 4 fils	Oui		




Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension	300 V CAT III
-------------------------	---------------

ENERGY METER 520-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Drawings**Dessin coté****Dessin coté**

ENERGY METER 520-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Accessoires****Informations générales de commande**

Type	ENERGY METER BRACKET S2	Version
Référence	2433070000	
GTIN (EAN)	4050118446395	
Qté.	1 ST	
Type	ENERGY METER SEAL L96-2	Version
Référence	2495610000	
GTIN (EAN)	4050118505931	
Qté.	1 ST	
Type	ENERGY METER FIXING SET	Version
Référence	2433030000	
GTIN (EAN)	4050118446401	
Qté.	1 ST	