

## HDC XX6A02 MMSRJ45-0300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Compact

Le module de bus à deux pôles accueille des supports de données mégabit et gigabit et permet la transmission de deux lignes au sein d'un seul module. Il est très polyvalent - adapté pour les câbles ferroviaires, les câbles industriels, les applications de chaînes porte-câbles, Profibus et les connecteurs de données d'assemblage de terrain.

### Informations générales de commande

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Référence  | 2503730300                              |
| Type       | <a href="#">HDC XX6A02 MMSRJ45-0300</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118522730                           |
| Qté.       | 1 Pièce                                 |

## HDC XX6A02 MMSRJ45-0300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 162 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Température limite | -30 °C ... 90 °C |
|--------------------|------------------|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Caractéristiques générales

|                         |                      |                        |         |
|-------------------------|----------------------|------------------------|---------|
| Nombre de pôles         | 8                    | Longueur du câble      | 3 m     |
| Codage                  | Codage X             | Surface du contact     | Au (Or) |
| Vitesse de transmission | 10 Gbit/s, 10 Gbit/s | Résistance d'isolation | ≥ 108 Ω |
| Catégorie               | Cat. 6A              | Tension nominale       | 50 V    |
| Courant nominal         | 0.5 A                | Cycles d'enfichage     | ≤ 100   |
| Type                    | Mâle                 | Degré de pollution     | 2       |
| Version côté opposé     | Mâle, droit, RJ45    | Version côté module    | Mâle    |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

## Caractéristiques techniques du câble

|                      |                                                                                    |        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Longueur du câble    | 3 m                                                                                |        |
| Couleur de la gaine  | vert                                                                               |        |
| Blindé               | Oui                                                                                |        |
| Halogène             | Sans halogène, selon CEI 60754-1                                                   |        |
| Isolation            | PE, expansé                                                                        |        |
| Matériau de la gaine | PUR                                                                                |        |
| Codage couleur       | blanc / orange, Orange, blanc / vert, vert, blanc / brun, brun, blanc / bleu, bleu |        |
| Diamètre extérieur   | Diamètre                                                                           | 6.4 mm |
|                      | Signes                                                                             | ±      |
|                      | Tolérance                                                                          | 0.3 mm |
| Diamètre extérieur   | 6.4 mm ± 0.3 mm                                                                    |        |