## HDC XX5E02 MFSXXXX-0100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









## Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

#### Informations générales de commande

Référence	2503790100
Туре	HDC XX5E02 MFSXXXX-0100
GTIN (EAN)	4050118523256
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

## HDC XX5E02 MFSXXXX-0100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Α	a	ré	m	e	n	ts

	i de la companya de	
ROHS	Conforme	
Dimensions et poi	ds	
	'	
Poids net	101.05 g	

## **Températures**

Température limite	-40 °C 90 °C	

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Longueur du câble	1 m
Codage	Codage D	Surface du contact	Au (Or)
Vitesse de transmission	100 MBit/s	Résistance d'isolation	≥ 108 Ω
Catégorie	Cat. 5e	Tension nominale	250 V
Courant nominal	4 A	Cycles d'enfichage	\u2265 100
Туре	Mâle	Degré de pollution	2
Version côté opposé	Femelle, droit	Version côté module	Mâle

#### Classifications

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-07
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-07
ECLASS 11.0	27-06-03-07	ECLASS 12.0	27-06-03-07
ECLASS 13.0	27-06-03-07	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

## Caractéristiques techniques du câble

Longueur du câble	1 m		
Couleur de la gaine	bleu		
Blindé	Oui		·
Halogène	Oui, Non		
Matériau de la gaine	Radox EM 104		
Codage couleur	blanc, jaune, bleu, Orange		
Diamètre extérieur	Diamètre	7.25 mm	
	Signes	±	
	Tolérance	0.3	
Diamètre extérieur	7.25 mm ± 0.3		

Niveau du catalogue / Dessins

## Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Dessins**

M12		M12
1	yellow	1
2 —	white	
3 —	orange	2 3
J ——	blue	3 