

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Les processus de production appellent toujours à plus d'efficacité. Outre la performance, l'efficacité énergétique et la durabilité jouent un rôle toujours plus central dans l'industrie de l'innovation. Les systèmes d'alimentation électrique PROtop allient d'excellentes performances à une durabilité exemplaire, ce qui a un impact positif sur la productivité de l'installation de production.

PROtop offre un certain nombre d'avantages qui vous donnent un véritable avantage concurrentiel. Il s'agit notamment de la réduction permanente des coûts de l'énergie grâce à des niveaux d'efficacité élevés, ainsi que de l'augmentation de la disponibilité des centrales en raison de la longue durée de vie et des valeurs élevées de la MTBF. En outre, il y a une densité fonctionnelle élevée en raison des conceptions extrêmement peu encombrantes. En comparaison avec les unités d'alimentation conventionnelles, PROtop permet de réaliser des économies substantielles. Son efficacité accrue permet une économie moyenne de 50 kWh par jour dans une installation de taille moyenne qui compte environ 100 unités d'alimentation PROtop travaillant sur la base des trois-huit. En une année, les économies se montent à 15 000 kWh et l'empreinte carbone de l'installation s'en trouve améliorée. La durée de vie, deux fois plus longue que celle d'un matériel d'alimentation standard, réduit durablement les coûts de rachat et de remplacement.

### Informations générales de commande

Version	Power supply, switch-mode power supply unit, 24
	V
Référence	<u>2467230000</u>
Туре	PRO TOP2 120W 24V 5A UW
GTIN (EAN)	4050118482133
Qté.	1 Pièce

# Weidmüller **₹**

## **PRO TOP2 120W 24V 5A UW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

## **Agréments**

Agréments

















## Dimensions et poids

Profondeur	125 mm	Profondeur (pouces)	4.9212 inch
Hauteur	130 mm	Hauteur (pouces)	5.1181 inch
Largeur	39 mm	Largeur (pouces)	1.5354 inch
Poids net	920 g		

## **Températures**

Température de stockage	-40 °C85 °C	Température de fonctionnement	-25 °C75 °C
Humidité à la température de	595 % (sans	Démarrage	≥ -40 °C
fonctionnement	condensation)		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/	6c, 7a, 7cl
connue)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

#### Classifications

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 9.0	27-04-07-01
ECLASS 9.1	27-04-07-01	ECLASS 10.0	27-04-07-01
ECLASS 11.0	27-04-07-01	ECLASS 12.0	27-04-07-01
ECLASS 13.0	27-04-07-01	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

### Entrée

Technique de raccordement	PUSH IN	
Plage de tension d'entrée AC	85550 V AC	
Fusible amont recommandé	5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C	
Plage de fréquence AC	4565 Hz	
Tension d'entrée nominale	100 - 500 V AC / 120 - 500 V DC	
Protection contre la surtension entrée	Varistance	
Fusible d'entrée (interne)	Oui	
Plage de tension d'entrée DC	90800 V DC	
Courant à la mise sous tension	max. 5 A	
Consommation de courant par rapport à	Type de tension	AC
la tension d'entrée	Tension d'entrée	85 V
	Courant d'entrée	2 A

Date de création 14.11.2025 05:08:49 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Entrée de la résistance électrique, max. AC/DC Consommation de puissance nominale 134.8 VA

### **Sortie**

Puissance délivrée	120 W	
Technique de raccordement	PUSH IN avec actionneur	
Tension de sortie nominale	24 V DC ± 1 %	
Ondulation résiduelle, appels de couran	t <50 mVss @ UNenn, Full Load	
Possibilité de mise en parallèle	Oui, pour la redondance et l'augmentation de pe	rformance (avec le MOSFET ORing)
Tension de sortie, max.	28.8 V	
Tension de sortie, min.	22.5 V	
Courant de sortie, max.	5 A	
Tension de sortie, remarque	réglable avec potentiomètre ou module de comr	munication
Courant de sortie nominal pour Unom	5 A @ 60 °C	
Temps de pontage en cas de panne de	Temps de passage en cas de panne de secteur,	, 20 ms
secteur.	min.	
	Type de tension d'entrée	AC
	Tension d'entrée	110 V
	Courant de sortie	5 A
	Tension de sortie .	24 V
Protection contre la tension inverse	Oui	
DCL Boost	Durée du mode boost	15 ms
	Multiple du courant nominal	600 %
Temps de montée	≤ 100 ms	

## Données générales

Rendement	89%	
Degré de protection	IP20	
Catégorie de surtension	II, III	
Position de montage, conseils de	Horizontal sur rail DIN TS 35, dégagement	supérieur et inférieur de 50 mm pour le débit d'air libre,
montage	dégagement de 10 mm pour les sous-ense	embles voisins.
Version du boîtier	Métal, résistant à la corrosion	
Derating	> 60 °C (2,5 % / 1 °C)	
Facteur de puissance	Correction du facteur de puissance	0.4
	Tension d'entrée	400 V
	Température ambiante	25 °C
	Puissance de sortie	120 W
Courant de décharge à la terre, max.	3.5 mA	
Traitement conforme	Non	
Puissance dissipée, à vide	5 W	
Puissance dissipée, charge nominale	14.8 W	

## **CEM / choc / vibration**

Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27	30 g dans toutes les directions	Émission sonore conforme à la norme EN55032	Classe B
Résistance aux interférences selon	EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-6-3:2007/ A1:2011, EN 61000-6-4:2007/ A1:2011, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+	Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6	2,3 g (monté sur rail profilé), 4 g (en montage direct)

Date de création 14.11.2025 05:08:49 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004

### Coordination de l'isolation

alimentations à découpage

AWG/kcmil, min.

Catégorie de surtension	II, III	Degré de pollution	2
Classe de protection	I, avec raccordement PE	Tension d'isolation entrée / sortie	3.5 kV
Tension d'isolation sortie / terre	3.2 kV	Tension d'isolation sortie / terre	0.5 kV

## Sécurité électrique (normes appliquées)

Équipement électrique des machines	Acc. to EN60335-1	Basse tension de protection	SELV selon CEI 60950-1, PELV conforme à la norme EN 60204-1
Transformateurs de sécurité nour	Selon FN 61558-2-16		

## Caractéristiques de raccordement (signal)

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> flexible (signal), max.	Technique de raccordement	Raccordement à vis
Section de raccordement du conducteur, 16 AWG/kcmil , max.	Section de raccordement du cond rigide , min.	lucteur,0.2 mm²
Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm² rigide , max.	Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm <sup>2</sup> flexible (signal), min.	
Section de raccordement du conducteur. 28 mm²		

## Données de connexion (entrée)

Technique de raccordement PUSH IN	Nombre de blocs de jonction 3 pour L/N/PE	
Section de raccordement du conducteur, 12 AWG AWG/kcmil , max.	Section de raccordement du conducteur, 26 AWG AWG/kcmil, min.	
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm² flexible , max.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> flexible, min.	
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm² rigide , max.	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm² rigide , min.	

## Données de connexion (sortie)

Technique de raccordement	PUSH IN avec actionneur	Nombre de blocs de jonction	4 (++ / –)
Section de raccordement du condu AWG/kcmil , max.	ucteur, 12 AWG	Section de raccordement du conducteu AWG/kcmil, min.	ır,20 AWG
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm² flexible, max.		Section de raccordement du conducteu flexible, min.	ur,0.2 mm²
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm <sup>2</sup> rigide, max.		Section de raccordement du conducteurigide, min.	ur,0.2 mm²

## Garantie

Période	3 ans	

## Signalisation PA52\_7

- J			
Contact libre de potentiel	Oui	LED verte/rouge	Vert : fonctionnement (sans panne),

(sans panne), Clignotement vert : avertissement préalable

4

## Fiche de données

## **PRO TOP2 120W 24V 5A UW**



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

I>90 %, Clignotement vert/rouge: sortie éteinte (mode coupure), Clignotement rouge: surcharge/erreur

Relais d'état (charge max.)

Tension de sortie OK (30 V DC / 1 A)





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Dessins**







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Equerre de blocage









Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

## Informations générales de commande

Туре	WEW 35/1 V0 GF SW	Version
Référence	<u>1478990000</u>	Équerre de blocage, noir, TS 35, V-0, Wemid, Largeur: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286892	
Qté.	50 ST	
Туре	WEW 35/2 V0 GF SW	Version
Référence	<u>1479000000</u>	Équerre de blocage, noir, TS 35, V-0, Wemid, Largeur: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286779	
Qté.	50 ST	

## Tournevis pour tête fendue



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

## Informations générales de commande

Туре	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Version
Référence	<u>2749610000</u>	Outils de montage, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la
GTIN (EAN)	4050118896350	lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Qté.	1 ST	

## Installation



Accessoire de montage pour les alimentations Weidmüller.

Date de création 14.11.2025 05:08:49 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessoires**

## Informations générales de commande

Type	PRO TOP BRACKETS	Version
Référence	<u>2575900000</u>	Mounting foot
GTIN (EAN)	4050118683059	
Qté.	1 ST	
Туре	MTA 30 MF	Version
Référence	<u>1251320000</u>	Electronics housings, Mounting flange
GTIN (EAN)	4050118042702	
Qté.	20 ST	
Туре	CP A WALLADAPTER 30 MM	Version
Référence	<u>1461870000</u>	
GTIN (EAN)	4050118268225	
Qté.	1 ST	

### Modules de communication



Les modules de communication enfichables de Weidmüller permettent aux pièces détachées d'échanger des données pertinentes avec le cloud. Cela jette les bases d'une optimisation ciblée du process à l'aide de la surveillance de l'état et de la commande à disptance - des facteurs qui jouent un rôle décisif dans l'augmentation du niveau d'efficacité, de la qualité, de la stabilité du process et de la disponibilité peuvent y contribuer. Les modules de communication sont conçus avec une protection IP20, peuvent être utilisés sans outils et peuvent être adaptés de manière flexible à différents protocoles de communication personnalisables.

## Informations générales de commande

Туре	PRO COM CAN OPEN	Version
Référence	2467320000	Communication module
GTIN (EAN)	4050118482225	
Qté.	1 ST	
Туре	PRO COM CAN OPEN EX	Version
Référence	2467340000	Communication module
GTIN (EAN)	4050118481822	
Qté.	1 ST	
Туре	PRO COM DISPLAY 7S	Version
Type Référence	PRO COM DISPLAY 7S 2466960000	Version Communication module
Référence	<u>2466960000</u>	
Référence GTIN (EAN)	2466960000 4050118481808	
Référence GTIN (EAN) Qté.	2466960000 4050118481808 1 ST	Communication module
Référence GTIN (EAN) Oté. Type	2466960000 4050118481808 1 ST PRO COM IO-LINK	Communication module  Version
Référence GTIN (EAN) Oté. Type Référence	2466960000 4050118481808 1 ST PRO COM IO-LINK 2587360000	Communication module  Version

Date de création 14.11.2025 05:08:49 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessoires**

### **BCF 3.81/180F**



PUSH IN – l'innovante technologie de raccordement de Weidmüller simplifie le raccordement de conducteurs. Avantages pour l'utilisateur et l'application :

- Haute densité d'assemblage, grâce à la très faible hauteur des composants. Insérez le câble préparé -Terminé
- Haute densité d'implantation grâce aux connecteurs mâles double étage compacts SCDN / SCDN-THR
- Utilisation simplifiée grâce aux boutons-poussoirs intégrés pour l'ouverture de la borne
- Mise en œuvre intuitive grâce à la différenciation très claire qui existe entre le point d'insertion du conducteur et l'actionnement.
- verrouillage et déverrouillage sans outils en cas d'utilisation du levier de verrouillage (LR) breveté de Weidmüller

Les connecteurs débrochables de Weidmüller, au pas de 3,81 mm (0,15 pouces), sont compatibles avec l'agencement des connecteurs débrochables courants, peuvent être codés et offrent des zones d'impression.

#### Informations générales de commande

_				
-	Туре	BCF 3.81/03/180F SN BK	Version	
- 1	Référence	<u>1347850000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 3.81 mm,	
(	GTIN (EAN)	4050118152517	Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec bouton d'actionnement,	
(	Qté.	50 ST	Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Boîte	

### **BLF 5.00HC/180F SN**



Aussi fiable que l'original, testé et éprouvé, et intégrant des détails innovants :

La version BLF 5.00HC PUSH IN du connecteur femelle BLZ 5.00HC comporte un nouveau système de connexion et est d'une conception plus réduite. L'innovant système de raccordement à ressort PUSH IN de Weidmüller représente l'avenir du raccordement de conducteurs facile et sans outil. HC = Courant fort.

En matière de polyvalence, le BLF 5.00HC est équivalent aux anciennes versions :

- 3 orientations de sortie du conducteur testées et éprouvées offrent la souplesse pour les conceptions spécifiques
- 4 versions de brides et un levier de verrouillage breveté permettent de baser le système de verrouillage sur les exigences de l'utilisateur

9

## Informations générales de commande

Туре	BLF 5.00HC/04/180F SN B	Version
Référence	2568270000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.00 mm,
GTIN (EAN)	4050118578805	Nombre de pôles: 4, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
Qté.	72 ST	serrage, max. : 3.31 mm², Boîte



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Accessoires**

## **BLF 7.62HP/180F**



Connecteur femelle à 180° avec raccordement PUSH-IN pour câblage de terrain 2,5 mm² au pas de 7,62. Satisfait les exigences de UL1059 600 V classe C et CEI 61800-5-1.

Versions : sans bride, bride externe, levier de verrouillage.

## Informations générales de commande

informations generales de commande			ommanue
	Туре	BLF 7.62HP/03/180F SN B	Version
	Référence	<u>1043920000</u>	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 7.62 mm,
	GTIN (EAN)	4032248775460	Nombre de pôles: 3, 180°, PUSH IN avec actionneur, Plage de
	Qté.	54 ST	serrage, max. : 2.5 mm², Boîte