

Similaire à l'illustration

Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	Insert outil à sertir, 70mm ² , Sertissage à empreintes
Référence	2505340000
Type	ES EPG 60/HPG DIN 70
GTIN (EAN)	4050118519716
Qté.	1 Pièce

ES EPG 60/HPG DIN 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm
Hauteur	42 mm
Largeur	42 mm
Poids net	153 g

Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur (pouces)	1.6535 inch
Largeur (pouces)	1.6535 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90

Description du contact

Type de contact	Cosse DIN 46234, Cosse DIN 46341, partie 1, Cosse DIN 46230
Section du conducteur min. AWG	2/0

Section du conducteur max. AWG	2/0
Plage de sertissage, max.	70 mm ²

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage à empreintes
Section de cosse	nominal

70 mm²

Section du conducteur max. AWG	2/0
Plage de sertissage, max.	70 mm ²

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	12 mm
Largeur de sertissage en mm	12

Section sertissage cuivre	70
Plage de sertissage, max.	70 mm ²