

PAC-FJ40-S-F-0M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm² ou 0,25 mm².
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface. La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

Informations générales de commande

Référence	2509360005
Type	PAC-FJ40-S-F-0M5
GTIN (EAN)	4099986601222
Qté.	1 Pièce

PAC-FJ40-S-F-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	132 g
-----------	-------

Données générales

Longueur du câble	0.5 m	Adapté pour	Signaux analogiques
Matériau de base	PVC	Câble	Câble LiYCY
Raccordement de l'interface	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	Nombre de pôles, min.	40 pôles
Ytterdiameter	12,4 ± 1 mm	Interface API	FCN CONNECTOR 40P
Section du conducteur	0.25 mm ²		

Données électriques

Courant total, max.	0.125 A	Test de haute tension	1 KV/1s
Résistance	≤ 80 mΩ/m	Tension de fonctionnement	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Capacité (fil / fils)	300 pF/m	Capacité (fil / blindage)	300 pF/m

Classifications

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		

Caractéristiques nominales UL

Courant total, max.	0.125 A
---------------------	---------