

### KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### Illustration du produit, Similaire à l'illustration



Transformateurs de courant pour mise en conformité

#### Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

#### Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 50 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 1 VA, Classe de précision: 3, Transformateur de courant à noyau fendu
Référence	<a href="#">2511690000</a>
Type	KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT
GTIN (EAN)	4050118527643
Qté.	1 Pièce
Fabricant	MBS AG

**KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Poids net	264 g
-----------	-------

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	---------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**Caractéristiques techniques**

Longueur du câble	2.5 m	Degré de protection	IP20
Classe d'isolation	E	Courant permanent de protection thermique Ithermique	1,2 x Inominale
Fréquence nominale	50 Hz		

**Caractéristiques électriques**

Classe de précision	3	Courant secondaire	0...1 A
Charge	1 VA	Courant primaire	50 A

**Dimensions des conducteurs sous tension**

Type de conducteur	Conducteur isolé uniquement	Conducteur rond	18.50 mm
Lieu d'installation	Usage à l'intérieur		

**Coordination de l'isolation**

Normes	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Classe de précision	3
--------	--------------------------------------	---------------------	---

### KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

