

UR67-MP-78-16DIO-12-60M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Figure similaire

Plus de performance Simplifié.

u-remote. Weidmüller u-remote – notre concept innovant de marche/arrêt à distance sous IP 67 est axé sur les avantages de l'utilisateur : planification sur mesure, installation plus rapide, démarrage plus sécurisé, plus de temps d'arrêt. Pour une performance considérablement améliorée et une plus grande productivité u-remote : pour de meilleures performances. Simplifié

Informations générales de commande

Version	Automation Products - u-remote IP67, Répartiteur capteurs/actionneurs actifs, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocole
Référence	2512830000
Type	UR67-MP-78-16DIO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118527780
Qté.	1 Pièce

UR67-MP-78-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conformance

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E141197

Dimensions et poids

Profondeur	206 mm	Profondeur (pouces)	8.1102 inch
Hauteur	17.3 mm	Hauteur (pouces)	0.6811 inch
Largeur	59.6 mm	Largeur (pouces)	2.3465 inch
Longueur	206 mm	Longueur (pouces)	8.1102 inch
Poids net	500 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Classifications

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	UL 94	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, UL 94: V-0
Degré de protection	IP67		

Entrées numériques

Indicateur de diagnostic	Par voie, par LED, rouge		
Affichage de diagnostic	Par voie, par LED, rouge		
Courant d'entrée High	Type 1 selon CEI 61131-2		
Indicateur d'état	Par voie, par LED, jaune		
Entrées numériques	Protection contre les courts-circuits	Oui	
	Protection de surcharge	Oui	
	Protection contre inversions de polarité	Oui	
Courant d'entrée Low	Type 1 selon CEI 61131-2		

Raccordements

Tension d'alimentation (AUX-IN)	1 x mâle 7/8" 5 pôles	Tension d'alimentation (AUX-OUT)	1 x femelle 7/8" 5 pôles
Bus de terrain (BUS-OUT)	1 x femelle M12 4 pôles, Codage D	Bus de terrain (BUS-IN)	1 x femelle M12 4 pôles, Codage D
Raccordements E/S	8 x femelle M12 5 pôles, Codage A		

UR67-MP-78-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Sorties numériques**

Courant max. par signal de sortie	2 A	
Indicateur de diagnostic	Par voie, par LED, rouge	
Affichage de diagnostic	Par voie, par LED, rouge	
Sorties numériques	Protection contre les courts-circuits	Oui
	Protection de surcharge	Oui
	Protection contre inversions de polarité	Oui
Protégé contre les courts-circuits	Oui	
Tension de sortie Low	min. (UL -1)	
Indicateur d'état	Par voie, par LED, jaune	
Tension de sortie High	max. 2 V	

Tension d'alimentation

Tension de fonctionnement	24 V	Consommation de puissance des modules électroniques	100 mA typique
---------------------------	------	---	----------------