

KLIPPON BDX M25 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	Klippon BDX (éléments de compensation), Élément de compensation, M 25, 10 mm, IP66, Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Référence	2519590000
Type	KLIPPON BDX M25 S
GTIN (EAN)	4050118532081
Qté.	1 Pièce

KLIPPON BDX M25 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	12 mm	Hauteur (pouces)	0.4724 inch
Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1.2598 inch
Longueur	22 mm	Longueur (pouces)	0.8661 inch
Poids net	87 g		

Températures

Température de fonctionnement	-60 °C...200 °C
-------------------------------	-----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

Caractéristiques générales

Diamètre de la tête	31.00 mm	Débit d'air	0,25 l / 1 h
Joint torique	Silicone	Degré de protection avec GWDR	IP66
Couple de serrage	5 Nm	Silicone	Oui
Plage de température d'utilisation, max.	200 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-60 °C
Pas de vis	1.5 mm	Halogène	sans halogène
Normes	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	Tenue aux chocs	Version ATEX 7 J
Taille de clé 1	32 mm	Degré de protection	IP66
Presse-étoupe	M 25	Matériau de base	Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Joint	Silicone	Filtre	Insert en bronze (90% cuivre, 10% étain)
Filetage (extérieur)	M 25	Longueur du filetage	10 mm
Couple contre-écrou, min.	5.00 Nm	Remarque : degré de protection	- L'élément de ventilation doit être placé sur l'embase du boîtier, aligné verticalement avec le filetage vers le haut et au plus bas niveau pour permettre un drainage correct. - Avant l'installation les instructions de montage doivent être lues et doivent être strictement respectées. - Le débit d'eau est testé avec un boîtier vide rempli d'eau (en absence de pression et de chaleur dues à des éléments placés à l'intérieur). Le débit d'eau

KLIPPON BDX M25 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

		peut varier selon les paramètres optionnels et les conditions ambiantes.	
Classe de protection (UL)	Type 4	Couple raccord, max.	5.00 Nm
Couple raccord, min.	5.00 Nm	Type de protection contre l'ignition	Sécurité Ex e accrue
Couple contre-écrou, max.	5.00 Nm		

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	CML 19ATEX3347X
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX)	IECEX CML 19.0105X	Numéro de certificat du presse-étoupe (CSA)	E340660
Conditions d'homologation	ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone		