

IE-C6FS8LG0200A44A40-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La technologie de raccordement Ethernet industriel par Weidmüller offre la solution optimale pour vos installations de machines, systèmes ou votre usine entière. Vous trouvez tous les produits de connectique chez un seul fournisseur.

Les avantages :

- Connecteur normalisés CEI dans les variantes 1, 4, 5, 6 et 14
- Cat. tous 6A avec STEADYTEC® technologie
- Câbles préconfectionnés ou non vendus au mètre
- Câbles en cuivre et en fibre optique
- en IP20 et IP67
- toutes connexions industrielles pertinentes : RJ45, M12, SC, ...
- gamme complète d'accessoires

Informations générales de commande

Version	Câble système, RJ45 IP67 PushPull V04 plastique, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
Référence	2526730200
Type	IE-C6FS8LG0200A44A40-X
GTIN (EAN)	4050118593198
Qté.	1 Pièce

IE-C6FS8LG0200A44A40-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Longueur	20 m	Longueur (pouces)	787.4016 inch
Poids net	759 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
Température de pose	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Constitution du câble

Couleur de la gaine	vert (RAL 6018)	Section	4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm ²
Blindage	S/FTP	Nombre de conducteurs	8
Diamètre de l'isolation	1.04 mm	Isolation	PE
Diamètre de la gaine, max.	5.9 mm	Matériau de la gaine	LSZH
Arrangement du fil	Paire torsadée		

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Couleur	vert	Halogène	Sans halogène, selon CEI 60754-2
Rayon de courbure min, multiple	50 mm	Rayon de courbure, min., unique	25 mm
Résistance à la flamme	in accordance with IEC 60332-1		

Propriétés électriques du câble

Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-----------	--

Dessins

